



飞利浦
烤面包机

两个烘烤槽

3种功能 淡紫色



HD2623/36

美味面包，欢乐共享

厚薄皆宜，始终金黄酥香

该烤面包机具有特宽烘烤槽和可调整宽度功能，无论厚片薄片，您都可以均匀地烘烤出金黄酥香的面包。具有防尘盖、烘烤架和滑动式面包屑底盘。由于具有隔热外壁、提升功能和取消按钮，您可以放心使用。

享受美味面包

最简单的方法

安全可靠

- 烤面包机外壁保持冷却，可安全触摸
- 可使用提升功能安全地取出小块面包
- 取消按钮可随时停止烘烤

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

烤面包机
两个烘烤槽 3 种功能 淡紫色

规格

包含附件

- 防尘罩：淡紫色

一般规格

- 自动安全关熄

技术规格

- 电力：1000 瓦

- 烘烤槽尺寸（长 x 宽 x 高）：136*32*130 毫米
- 电线长度：0.9 厘米
- 电压：220-240 伏
- 频率：50/60 Hz 赫兹

设计规格

- 颜色：淡紫色
- 材料：塑料外壳 (PP/PC/ABS)，镀铬顶盖

HD2623/36

产品亮点

隔热外壁



烤面包机外壁保持冷却，可安全触摸。

提升功能

可使用提升功能安全地取出小块面包。



发行日期 2011-06-03

版本：1.1.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的
财产。

www.philips.com