

# PHILIPS

## 烤面包机

金属双烘烤槽

2 种功能

金属 香槟金色

宽烘烤槽

HD2628/59



## 享受美味面包

### 烤面包机始终可以烘烤出金黄色的面包

飞利浦烤面包机具有多种宽度面包烤槽，为您烤出美味面包。无论厚薄都可烘烤出均匀金黄效果。解冻和再加热功能，方便您使用。得益于其提升功能、取消按钮和隔热外壳，令使用安心安全。

#### 随心所欲，烤你所需

- 可调节的烘烤程度控制
- 可调节宽度的面包槽中烘烤槽，从而可均匀地烘烤面包

#### 易于使用

- 一键即可解冻面包或重新加热烘烤过的面包
- 可分离式面包屑底盘，方便清洁

#### 安全可靠

- 面包卡住时产品将自动安全关熄
- 提升功能可轻松取出小块面包
- 暂停取消按钮可随时停止烘烤
- 烤面包机外壁保持冷却，可安全触摸

## 产品亮点

### 取消按钮

暂停取消按钮可随时停止烘烤

### 冷却外壁

飞利浦烤面包机外壁保持冷却，可安全触摸。

### 可分离式面包屑底盘



借助可分离式面包屑底盘，清洁变得如此简单。

### 可调节的烘烤程度控制



随心所欲地根据偏好调节温度，您定能烤出满意的面包。

### 自动安全关熄

如果面包卡在里面，则烤面包机会自动关闭电源。

### 解冻和重新加热按钮



烤面包机上的解冻按钮可以一键解冻和烘烤，而翻热按钮可以重新加热冷面包或使刚刚烤好的面包更加焦黄。

### 提升功能



通过此功能，您可以将小块面包提得更高，安全地将其取出。

### 加宽面包置中烘烤槽



飞利浦烤面包机的置中烘烤槽能够确保将面包保持在中央位置，无论放入厚面包还是薄面包，都可以均匀地进行烘烤。

## 规格

### 设计规格

产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 19.1 x 27.1 x 16.2 厘米  
颜色: 黑色和金属色

### 普通参数

电源线存储装置  
防滑底座  
自动安全关熄  
多档烘烤设定: 7

### 技术规格

功率: 950W 瓦  
电压: 220-240 伏 伏  
频率: 50/60 赫兹  
电线长度: 0.85 米 厘米

### 设计

颜色: 淡紫色

