

# PHILIPS

## 烤面包机

Daily Collection

双烘烤槽

三种功能

薰衣草色

特宽烘烤槽、面包烘烤架

HD2630/49



## 享受美味面包

### 烤面包机始终可以烘烤出金黄色的面包

飞利浦烤面包机 HD2630/49 具有较高的烘烤槽和面包置中功能，确保厚片薄片均可以烘烤出均匀的金黄色。配备面包烘烤架、滑出式面包屑底盘以及单键式翻热和解冻按钮。

#### 随心所欲，烤你所需

- 特宽烘烤槽适合各类面包，无论厚薄
- 面包烘烤架用于加热小圆面包和牛角包
- 可调节宽度的面包置中烘烤槽，从而可均匀地烘烤面包

#### 轻松体验

- 一键即可解冻面包或重新加热烘烤过的面包
- 可分离式面包屑底盘，方便清洁

#### 安全可靠

- 可使用提升功能安全地取出小块面包
- 烤面包机外壁保持冷却，可安全触摸
- 面包卡住时产品将自动安全关熄
- 取消按钮可随时停止烘烤

## 产品亮点

### 面包烘烤架



面包烘烤架用于加热小圆面包和牛角包

### 特宽烘烤槽



飞利浦烤面包机具有特宽烘烤槽，适合各类面包，无论厚薄。

### 提升功能



可使用提升功能安全地取出小块面包。

### 可分离式面包屑底盘

借助可分离式面包屑底盘，清洁变得如此简单。

### 加宽面包置中烘烤槽

飞利浦烤面包机的置中烘烤槽能够确保将面包保持在中央位置，无论放入厚面包还是薄面包，都可以均匀地进行烘烤。

## 规格

### 设计规格

材料: 塑料外壳 (PP/PC/ABS), 镀铬顶盖  
颜色: 白色/紫色

### 普通参数

电源线存储装置  
防滑胶脚  
自动安全关熄

### 技术规格

功率: 850-1000 瓦  
电压: 220-240 伏  
电线长度: 0.85 米

