

PHILIPS

烤面包机

Viva Collection

金属双烘烤槽

三种功能

抛光金属

特宽烘烤槽、面包烘烤架



HD2636/29



享受美味面包

烤面包机始终可以烘烤出金黄色的面包

飞利浦烤面包机 HD2636/29 具有较高的烘烤槽和面包置中功能，确保厚片薄片均可以烘烤出均匀的金黄色。配备面包烘烤架、滑出式面包屑底盘以及单键式翻热和解冻按钮。

随心所欲，烤你所需

- 面包烘烤架用于加热小圆面包和牛角包
- 可调节宽度的面包置中烘烤槽，从而可均匀地烘烤面包
- 特宽烘烤槽适合各类面包，无论厚薄
- 可调节的七个烘烤程度控制级别

易于使用

- 可分离式面包屑底盘，方便清洁
- 绕线装置，便于存储
- 翻热、解冻并以任意烘烤程度来烘烤冷冻面包

安全可靠

- 面包卡住时产品将自动安全关熄
- 烤面包机外壁保持冷却，可安全触摸
- 提升功能可轻松取出小块面包
- 取消按钮可随时停止烘烤

产品亮点

隔热外壁



烤面包机外壁保持冷却，可安全触摸。

特宽烘烤槽



飞利浦烤面包机具有特宽烘烤槽，适合各类面包，无论厚薄。

可分离式面包屑底盘



借助可分离式面包屑底盘，清洁变得如此简单。

面包烘烤架



面包烘烤架用于加热小圆面包和牛角包

提升功能



通过此功能，您可以将小块面包提得更高，安全地将其取出。

七个可调节级别



飞利浦 Avance 系列烤面包机具有七个可调节的烘烤程度控制级别。

规格

包含附件

面包烘烤架

设计规格

材料: 拉丝不锈钢外壳, 镀铬表层

颜色: 金属银色, 黑色

普通参数

电源线存储装置

防滑胶脚

技术规格

功率: 850-1000 瓦

烘烤槽尺寸 (长 x 宽 x 高): 130 x 32 x 120 毫米

电线长度: 0.85 米

电压: 220 - 240 伏

频率: 50 - 60 赫兹

