

PHILIPS

烤面包机

金属双烘烤槽

2 种功能

拉丝金属 宝马棕

宽烘烤槽

HD2658/70



享受美味面包

烤面包机始终可以烘烤出金黄色的面包

飞利浦烤面包机具有多种宽度面包烤槽，为您烤出美味面包。无论厚薄都可烘烤出均匀金黄效果。解冻和再加热功能，方便您使用。得益于其提升功能、取消按钮和隔热外壳，令使用安心安全。

随心所欲，烤你所需

- 可调节的烘烤程度控制
- 可调节宽度的面包置中烘烤槽，从而可均匀地烘烤面包

易于使用

- 一键即可解冻面包或重新加热烘烤过的面包
- 可分离式面包屑底盘，方便清洁

安全可靠

- 面包卡住时产品将自动安全关熄
- 提升功能可轻松取出小块面包
- 取消按钮可随时停止烘烤
- 烤面包机外壁保持冷却，可安全触摸

产品亮点

取消按钮

取消按钮可随时停止烘烤。

冷却外壁

飞利浦烤面包机外壁保持冷却，可安全触摸。

可分离式面包屑底盘



借助可分离式面包屑底盘，清洁变得如此简单。

可调节的烘烤程度控制



随心所欲地根据偏好调节温度，您定能烤出满意的面包。

自动安全关熄

如果面包卡在里面，则烤面包机会自动关闭电源。

解冻和重新加热按钮



烤面包机上的解冻按钮可以一键解冻和烘烤，而翻热按钮可以重新加热冷面包或使刚刚烤好的面包更加焦黄。

提升功能



通过此功能，您可以将小块面包提得更高，安全地将其取出。

加宽面包置中烘烤槽



飞利浦烤面包机的置中烘烤槽能够确保将面包保持在中央位置，无论放入厚面包还是薄面包，都可以均匀地进行烘烤。

规格

附件

随附：面包烘烤架，防尘罩

设计和外观

颜色：黑色和金属色

普通参数

速度设置档数：7

产品功能：自动断电，电源线存储装置，防滑底座

技术规格

电线长度：0.85 米

频率：50/60 赫兹

功率：950W 瓦

电压：220-240 伏 伏

重量和尺寸

插槽尺寸（长x宽x高）：130x32x130 毫米

