

PHILIPS

烤面包机

Avance Collection

金属长烘烤槽

炫酷不锈钢机身

XXL 烘烤槽、面包烘烤架、3 种功能

数码控制

HD2698/09



长短厚薄皆宜，均匀金黄酥脆！

独特的加热系统确保均匀的烘焙效果

这款飞利浦 Avance 系列烤面包机采用隔热不锈钢设计，适用于制作从烤面包片到小圆面包、硬面包圈和法国长面包等所有面包。前部的三个发光键用于再加热、解冻功能和单面烘烤。

烘烤各式各样的不同面包

- 特长烘烤槽，适合烘烤法国长面包
- 特宽烘烤槽，适合各类面包，无论厚薄
- 内置烘烤架，适合加热圆面包和羊角面包
- 单面烘烤设置

极易控制

- 可调节的七个烘烤程度控制级别
- 取消，再加热和解冻按钮
- 就绪时会发出蜂鸣声

优质设计

- 隔热不锈钢
- 发光烘烤显示屏

省力清洁

- 独特的烘烤槽设计，让面包屑直接落入面包屑底盘
- 防尘罩确保远离灰尘



asimpleswitch.com

产品亮点

特长烘烤槽，适合烘烤法国长面包



特长烘烤槽，适合烘烤法国长面包

特宽烘烤槽



特宽烘烤槽，适合各类面包，无论厚薄

单面烘烤设置



单面烘烤设置适合硬面包圈和法国长面包。

七个可调节级别



飞利浦 Avance 系列烤面包机具有七个可调节的烘烤程度控制级别。

再加热和解冻功能



再加热和解冻功能，可以任意烘烤程度来烘烤面包。

就绪时会发出蜂鸣声

就绪时会发出蜂鸣声

内置烘烤架，适合加热



内置烘烤架，适合加热圆面包和羊角面包

隔热不锈钢



隔热不锈钢

发光烘烤显示屏

发光烘烤显示屏

独特设计可引导面包屑



独特的烘烤槽设计，可减少面包屑聚集在烤面包机主装置中。

防尘罩

防尘罩确保远离灰尘



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 – 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

规格

设计规格

材料: 隔热不锈钢
颜色: 黑色和金属色

普通参数

集成式电线储藏格
不烫手机身外壳
就绪时会发出蜂鸣声

取消按钮

加热圆面包和羊角面包

提升功能

单面烘烤

再加热和解冻功能

可调节的烘烤程度: 7 档级别

技术规格

功率: 1000-1200 瓦

电压: 220-240 伏

频率: 50/60 赫兹

电线长度: 0.9 米

