

# PHILIPS

触摸感应型电饭煲

Viva Collection

4 升

8 杯量

雅致系列

HD3056/00



## 好内胆，煮出米饭好内涵

缎金五层内锅及六段精准温控程序，煮出香糯好米饭

飞利浦电饭煲精致高档的外观，配合大型控制面板，内设精准温控程序，采用极其耐用的一流 5 层瑰金内锅，导热均匀，米饭更美味

### 智能化自动烹饪系统

- 智能烹饪程序，随时随刻轻松煮出健康营养好味道
- 24 小时预约，无需守候，安全准时享受美味饭菜
- 3D 加热令加热更均匀、保温更高效
- 长达 12 小时营养保温，随时享用新鲜米饭

### 出众设计+高档材质

- 配合超厚 2.0 毫米内锅，传热绝佳，焖煮更全面，不粘锅不夹生，易于清洗
- 一键童锁，厨房更安全，家长更放心
- 超大数字显示屏，显示烹饪各个阶段
- 贴心设计配件

### 9 种健康美味轻松选择

- 包含 9 种菜单功能，提供更多精致美味之选

### 操作便捷

- 程序内设贴心声音提示功能，烹饪轻松更省心

## 产品亮点

### 长达 12 小时营养保温，随时享用新鲜米饭

当炊煮程序结束，电饭煲自动转到保温模式。电饭煲最长保温时间可达 12 小时，保持营养。令您随时可享用新鲜米饭。

### 24 小时预约，无需守候，安全准时享用美味饭菜



可用“预约”功能设定食物完成时间。小时与分可分别定时。按动小时键，前进 1 小时；按动分键，前进 10 分钟。24 小时预约，准确确定炊煮完成时间，即可享用美味饭菜。

### 3D 加热系统




电饭煲的周围都有加热系统，包括顶部的加热设备、周围的加热设备以及底部的主加热设备。3D 加热令加热更均匀、保温更高效、烘烤效果更佳

### 声音提示

程序内设贴心声音提示功能，烹饪轻松更省心。

### 童锁



您可以锁定控制面板，只需按下“煮饭”按钮 3 秒即可。这将自动锁定操作面板，确保儿童不会在煮食过程中有误操。再次按下“煮饭”按钮 3 秒即可解锁。

### 智能控制

智能烹饪程序，随时随刻轻松煮出健康营养好味道

### 数字显示屏

超大数字显示屏可清晰地指示烹饪功能和预设时间。6 段烹饪指示，让您清楚地了解米饭烹饪步骤，精确掌控时间。

### 9 种菜单功能

9 大精选菜单包括：快煮、超快煮、小米量、再加热、粥/汤、泡饭、蛋糕、煲仔饭，智能烹饪程序，帮您轻松煮出好味道。

### 贴心设计配件

可立饭勺，滤油汤勺，贴心设计，使用更便捷。

### 超厚 2.0 毫米 5 层内锅



双重特色内锅，精心为您打造“柴灶”美味。超厚 2.0 毫米内锅，导热更均匀。行业领先五层金色内锅，细微之处体现巧思、精工。1. 水晶高硬度涂层：高硬度耐磨易洗；2. 金色聚热底层：充分积聚热能，大大提高内锅加热效果；3. 超厚高效导热合金胆：导热均匀；4. 树脂保护膜：令合金胆更坚固耐用；5. 炫黑防刮隔热涂层：蓄能保温，将热量长久锁定。

## 规格

### 普通参数

12 小时保温

重新加热功能：即刻享用新鲜米饭  
摆动式提手，取放便利，优雅美观  
可拆卸电源线，存放方便

防溢漏装置

电源故障期间的程序记忆功能

### 设计规格

机身材料：SUS430

颜色：银色

控制面板颜色：白色

### 附件

可分离式蒸架

量杯

汤勺

刮铲

### 技术规格

电压：频率 伏

频率：50 赫兹

额定功率：980 瓦

电线长度：1.0 米

容量：4/8 升/杯量

