

# PHILIPS

## 电饭煲

Avance Collection

迷你电饭煲

2 升容量

330 瓦



HD3060/00



## 小身材，大煮义

### 多种菜单满足不同烹饪需求

创新的飞利浦迷你电饭煲具有小巧尺寸，每次都可按照多种健康食谱制作新鲜佳肴。创新的显示屏和雅致的外观，让这款电饭煲成为新厨房的一道亮丽风景。

#### 美味食物，份量适中

- 2 升份量，适合单身一族或小家庭使用
- 外形小巧，占用空间少

#### 功能全面，表现出色

- 包括：煮饭、煲汤、煮粥、炖品、酸奶和菜饭
- 5 种主要烹饪功能
- 保湿微压蒸汽结构，性能出色

#### 造型时尚、醒目

- 创新显示屏，将控件嵌入主体
- 触摸传感器，易于操作
- 透明黑晶材料，一体化设计

#### 易清洗

- 集成主体，便于清洁
- 可拆卸内盖，便于清洁

# 产品亮点

## 2 升份量



2 升份量可容纳 4 杯米和 0.5 杯米做出的粥。适合单身一族或小家庭，无需担心剩饭

## 小巧身形



外形小巧，占用空间少。

## 提供6大精选菜单



6 种精选菜单：煮饭、煲汤和煮粥，满足您日常饮食的一切所需；滋养炖品和酸奶可为您提供健康生活所需的营养；快速方便的菜饭功能可帮助家人随时打造美味大餐

## 5 种主要功能



只需轻轻一按，便可选择再加热和加热功能，随时获得热食；6 种菜单均可提前 24 小时设置烹饪结束时间。提早享用早餐或晚餐，享受无拘无束的生活；可根据需要调整烹饪时间。煲汤、煮粥、炖品的可调烹饪时间介于 1-4 小时之间，酸奶则介于 4-12 小时之间；同时具有儿童锁功能，让您完全放心

## 保湿微压蒸汽结构



内置式保湿微压阀设计，保留食物水分，充分激发食物原香

## 创新显示屏



高级显示方式，无缝嵌入外壳，透明显示屏

## 触摸传感器



灵敏，易于操作，经久耐用

## 时尚、精美的外壳



外壳采用高强度、透明 PC 材料，防刮擦，易于清洁，让您的电饭煲始终如新

## 集成主体



集成主体，便于清洁

## 可分离式内盖



铝合金内盖，可拆卸清洗，防止积聚灰尘和细菌

# 规格

## 附件

量杯  
饭勺  
汤勺

## 技术规格

电线长度: 1 米  
频率: 50 赫兹  
电压: 220 伏  
额定功率: 330 瓦  
内锅容量: 2升

## 设计规格

尺寸 (长 x 宽 x 高): 395\*300\*245 毫米  
机身材料: 高强度 PC  
颜色: 黑色和蓝色

