

# PHILIPS

智能感应型电饭煲

Daily Collection

4 升

10 种菜单



HD3148/21



## 轻松烹煮香醇的糯米饭

好米饭来源于创新的烹饪技术

飞利浦 Daily Collection 智能电饭煲，可以准确控制和优化烹饪过程每阶段的水温和加热时间，从而确保烹煮出香醇的糯米饭。

### 香醇美味的糯米

- “香醇糯米”功能可控制淀粉和水的比例

### 功能丰富

- 多达 10 种菜单可供选择，满足您的所有日常需要
- 24 小时预约

### 快速轻松

- “易清洁”程序，轻松实现内锅的清洁和消毒
- 专门设计的蒸汽保留结构可保留米饭风味
- 可分离式防溢绝热盖。易于清洁
- 为两种大米提供不同的水比例内衬，烹饪更轻松

# 产品亮点

## 香醇糯米烹制



水份吸收随着温度的升高而上升 (25°C-55°C) : 稻米吸收水份, 直链淀粉分解 (55°C-60°C); 水温达到核心淀粉糊化温度 (60°C-80°C): 淀粉糊化, 产生糯米口味, 同时吸收没有粘性的支链淀粉水并扩张 (80°C-100°C); 米饭变得饱满有弹性, 加速了淀粉膨胀 (100°C); 每一粒米的粘度和硬度均达到黄金比例, 同时保留了香甜味的水份 (73°C): 晶莹剔透

## “易清洁”程序

通过 5~20 分钟的高温蒸制过程轻松实现内锅的清洁和消毒。

## 10 种烹饪菜单



“这 10 种菜单包括: 香糯米、旋风式烹饪、粥、糙米饭、小米量、煲仔饭、汤、蛋糕、面条和米饭再加热”

## 蒸汽保留结构



米饭的水份通过蒸气回流设计锁住, 保留了米饭原有的香味。

## 24 小时预约, 无需守候, 安全准时享用美味饭菜



提供 24 小时预约功能, 可设置小时数或分钟数, 精确度高达 10 分钟。对烹饪完成时间进行准确倒计时

## 两个主要米饭标志内衬



针对中国常使用的两种大米, 东北大米和长粒米, 设计了不同水位标记, 您可以添加适宜的水量

## 可分离式防溢漏盖



轻松分离和清洁。

# 规格

## 设计规格

机身材料: 塑料

尺寸 (长 x 宽 x 高): 365\*274\*224 毫米

颜色: 星光白外壳和蜜桃粉底座

## 附件

饭勺

量杯

## 技术规格

电压: 220 伏

频率: 50 赫兹

瓦特: 860 瓦

电线长度: 0.80 米

内锅容量: 4 升

