

# PHILIPS

## 电饭煲

Viva Collection

4升

980 瓦



HD3172/21



## 粒粒好米饭

源自先进的“智芯3D”加热系统

飞利浦先进的“智芯3D”加热系统，能在锅内形成强环绕热流，全方位加热每一粒米；同时搭载飞利浦独创“香糯煮”烹饪技术及聚能黑晶厚锅，全面升华米饭口感，煮出粒粒好米饭

### 先进的加热系统

- 独创的“香糯煮”™烹饪技术，控制淀粉形态变化及吸水率，令米粒浸润保水，颗颗晶莹
- 3D 加热令加热更均匀、保温更高效
- 5层聚能黑晶厚锅，具有卓越的导热及储热性，令焖煮后的米饭粒粒喷香

### 聚能黑晶厚锅

- 采用美国华福不粘涂层，经久耐用
- 特别设计的蒸汽留香结构，留住米饭原香原味

### 多重创新科技

- 可储存多达3个常用菜单的“我的最爱”功能
- 6度斜面设计
- 特色轻松洗功能，通过高温蒸汽循环，快速去除锅内残留
- 由飞利浦设计院欧洲设计师亲自操刀，流线型设计简约大方

### 简约且高品质

- 整机采用欧洲Rohs标准，内盖硅胶圈通过欧洲SGS标准严格检验

# 产品亮点

## 香糯煮技术



水份吸收随着温度的升高而上升（25 度-55 度）：稻米吸收水份，直链淀粉分解（55 度-60 度）：水温达到核心淀粉糊化温度（60 度-80 度）：淀粉糊化，产生糯米口味，同时吸收没有粘性的支链淀粉水并扩张（80 度-100 度）：米饭变得饱满有弹性，加速了淀粉膨胀（100 度）：每一粒米的粘度和硬度均达到黄金比例，产生香甜美味的水份（73 度）：晶莹剔透

## 智芯3D加热系统



电饭煲的周围都有加热系统，包括顶部的加热设备、周围的加热设备以及底部的主加热设备。3D 加热令加热更均匀、保温更高效、烘烤效果更佳

## 5层聚能黑晶厚锅



5层聚能黑晶厚锅，具有卓越的导热及储热性，令焖煮后的米饭粒粒喷香

## 内锅涂层

采用美国华福不粘涂层，经久耐用

## 蒸汽留香结构



米饭的水份通过蒸气回流设计锁住，保留了米饭原有的香味。

## “我的最爱”功能



能智能收藏多达3个您常用的菜单，只需选择“我的最爱”即可选择烹饪您喜爱的菜单

## 轻松洗



蒸汽循环5~20分钟，轻松洁净且消毒锅内残留污垢

## 6度角人体工程设计



6度斜面设计，令您以舒适的姿势操作电饭煲

## 简约设计

由飞利浦设计院欧洲设计师亲自操刀，流线型设计简约大方

## 高品质材质

整机采用欧洲Rohs标准，内盖硅胶圈通过欧洲SGS标准严格检验

# 规格

## 附件

随附: 量杯, 饭勺, 蒸盘/蒸篮

## 技术规格

米杯容量: 4 升

电线长度: 1 米

频率: 50 赫兹

功率: 980 瓦

电压: 220 伏

## 重量和尺寸

产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 335 x 270 x 231 毫米

## 设计

颜色: 橙色和白色

