

PHILIPS

电饭煲

Avance Collection

电饭煲

4升

1500W



HD3188/21



粒粒好米饭

采用革命性的 iSpiral IH 技术

飞利浦突破性的 iSpiral IH 加热技术采用 IH 结构和微处理器技术，可在锅内形成强涡流，由外而内回旋，确保每一粒米均熟透

iSpiral IH 加热技术

- iSpiral IH 加热技术，令每一粒米都旋转舞动
- 独特的双线圈加热盘，火力直达每一粒米芯
- 多层火焰锅，令热量分布更均匀

独特的不锈钢火焰锅

- 三层日本进口涂层，更耐磨，使用寿命更长
- 米香稠，保留米饭原有香味

多重创新科技

- 节能仅需轻轻一按
- 可储存多达3个常用菜单的“我的最爱”功能
- 6度斜面设计
- 源自荣获 IF 大奖的经典型号设计

品质低调奢华

- 优质 VCM 煲身，欧洲标准内盖

产品亮点

iSpiral IH 技术



飞利浦微处理器控制技术结合 1500 瓦加热功率形成强大涡流，令每一粒米高速旋转舞动，火力直达每一粒米芯，将加热均匀度提升高达 57%，确保每一粒米完全熟透，煮出香醇好米饭

双线圈 加热线圈

独特的双线圈加热盘，火力直达每一粒米芯

火纹锅™

原创的“放射性火焰”设计和环状结构可产生局部涡流，提升电磁感应效率，使热量分布更均匀

内锅涂层

三层日本进口涂层，更耐磨，使用寿命更长

米香阀*

米香阀组件利用钟摆原理控制蒸汽溢出，增加蒸汽循环，使米饭保留原有香味

节能开关

节能且环保。

“我的最爱”功能

能智能收藏多达3个您常用的菜单，只需选择“我的最爱”即可选择烹饪您喜爱的菜单

6度角人体工程设计

6度斜面设计，令您以舒适的姿势操作饭煲

经典设计

源自荣获 IF 大奖的经典型号设计

高品质材质

优质 VCM 煲身，欧洲标准内盖

规格

附件

随附：量杯、饭勺、蒸盘/蒸篮

技术规格

米杯容量：4 升

电线长度：1 米

频率：50 赫兹

功率：1500 瓦

电压：220 伏

重量和尺寸

产品尺寸（长 x 宽 x 高）：34 x 28 x 23 毫米

设计

颜色：黑色和紫色

