

# PHILIPS

## 电饭煲

Avance Collection

优质内锅系列

4升

860 瓦



HD3195/21



## 美味“柴火”芬芳，极致美食享受

### 6 毫米厚黑色水晶锅，煮出好味道

全新飞利浦 Avance Collection 智能电饭煲，采用独特的 6 毫米黑色水晶锅和全方位双核加热板，让每一粒米都带有独特的味道和口感。可轻松分离的锅盖，清洁极其简单。

#### 黑色水晶锅，煮出好味道

- 黑色水晶锅的导热和蓄热效果极佳
- 厚底/薄壁设计可实现导热均匀
- 聚能环可蓄热以增强热循环效果

#### 双核加热板，使米饭更松软

- 高科技陶瓷涂层可延长使用寿命
- 创新的全方位加热板扩展了加热面积

#### “柴火”功能，煮出原汁原味的传统米饭


- 双核加热技术可增强导热效果
- “柴火”功能可模拟传统烹饪方法

#### 可分离式盖子，清洁更容易

- 智能米浸泡程序可缩短浸泡时间
- 可轻松分离的锅盖使得清洗比以往都更加轻松
- 独一无二的可悬挂支架设计便于排水


# 产品亮点

## 6毫米厚黑色水晶锅




6毫米厚的锅底具有卓越的导热和蓄热属性，可有效防止部分煮糊并确保每一粒米都烹制均匀。

## 厚底/薄壁设计



锅厚度逐渐变化可在整个锅中均匀分布热量，从而确保米饭可口，而且从上到下均具有绝佳美味。

## 聚能环设计




锅底包含多层聚能环，可锁住热并增强热循环效果。

## 高科技陶瓷涂层



陶瓷涂层更硬，比传统涂层更耐磨，可增强抗擦力和延长使用寿命。

## 全方位加热板



创新的全方位加热板扩展了加热面积

## 双核加热技术



双核加热管增加了锅底的加热面积，同时全方位碗设计完美地补充了黑色水晶锅，可提供更快、更高效的加热，并且确保每一粒米都吸收足够的水和煮沸相应的时间，从而实现米饭更加美味、更加松软

## 独一无二的“柴火”程序



独一无二的“柴火”程序可调节米饭烹饪曲线，以模拟传统烹饪方法，从而提供更广泛的慢煮流程，使得米饭浓香且口感较硬。

## 智能米浸泡程序



智能米浸泡程序可缩短浸泡时间

## 可轻松分离的锅盖



锅盖在使用后完全可分离，从而可从每个角度直接清洁、无残留污垢且使得清洁比以往都来得轻松。

## 可悬挂支架设计



清洁后，可垂直将锅盖放在案板上或直接悬挂在墙壁上，便于排水。

# 规格

## 设计规格

颜色: 银色外壳、紫色面板

机身材料: 不锈钢

尺寸 (长 x 宽 x 高): 395\*300\*245 毫米

## 附件

饭勺

量杯

汤勺

集成式电蒸锅和烤盘

## 技术规格

电压: 220 伏

频率: 50 赫兹

额定功率: 860 瓦

电线长度: 1.0 米

内锅容量: 4升

