



飞利浦  
电烤箱

45 分钟定时

温度控制 黑色



HD4496

## 轻松烤制美味热食

### 45 分钟定时

多用途烤箱具有一身厨艺！焙、烤、烘和热样样精通，更有许多简易烹饪功能，为您制出样样美味。

#### 适合制作不同小吃

- 焙、烤、烘或加热食物和点心
- 可调节温度控制，控出更佳效果
- 大号烘焙盘，轻松烹制不同食物
- 900-1000 瓦高功率

#### 指示清晰的简单设计

- 开 / 关指示灯，清晰指示状态
- 食物烹制完毕时发出提示铃声

#### 方便

- 一旦烹制完成，45 分钟计时器将关闭烤箱电源
- 可拆卸烘烤架，处理简单
- 不黏锅涂层烘烤盘，清洁更简单

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

电烤箱  
45 分钟定时 温度控制 黑色

## 规格

### 一般规格

- 温度控制
- 烘烤盘
- 开 / 关指示灯
- 提示铃
- 可拆卸烘烤架
- 不黏锅烘烤盘
- 9 升容量

### 设计规格

- 可选的颜色: 黑色
- 颜色: 黑色
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 30 x 36.3 x 17.0 厘米

### 技术规格

- 电源: 1000 瓦 (香港、马来西亚、新加坡), 900 瓦
- 容量: 9 升
- 电压: 220 伏
- 频率: 50/60 赫兹
- 电线长度: 0.9 米

### 包含附件

- 烘烤盘: 245.5 (高) x 208.5 (宽) x 20.8 (厚) 毫米

HD4496/20

## 产品亮点

### 烘焙食物

特别适合烘焙、焦化 / 脆化、解冻、烧烤和焙化不同食物。

### 可调节温度控制

80-230C 调控范围, 使用温度选择器设置所需的烹饪温度。

### 大号烘焙盘

容量: 9 升; 可以烧烤鸡肉或解冻迷你比萨

### 900-1000 瓦高功率

适合烹制不同食物

### 开 / 关指示灯



清晰指示状态

### 就绪铃声

清晰指示烹制状态。

### 45 分钟计时器

轻松预设烹制时间, 按时完成烹制。

### 可拆卸烘烤架

方便安全地处理不同烹制任务。

### 不黏锅涂层烘烤盘

耐用易清洁



发行日期 2011-04-05

版本: 4.1.1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的  
财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)