

PHILIPS

智能感应型电饭煲

3 升

10大烹饪菜单



HD4513/00



轻松烹煮香醇的糯米饭

好米饭来源于创新的烹饪技术

根据飞利浦中国研究中心的全面研究，我们现在可以准确控制和优化烹饪过程每阶段的水温和加热时间，从而确保烹煮出香醇的糯米饭

香醇美味的糯米

- “香醇糯米”功能可控制淀粉和水的比例

功能丰富

- 多达 10 种菜单可供选择，满足您的所有日常需要
- 24 小时预约

快速轻松

- “旋风式烹饪”程序，25 分钟内烹制美味的米饭
- 特别设计的蒸汽留香结构，留住米饭原香原味
- 为两种大米提供不同的水比例内衬，烹饪更轻松


产品亮点

香醇糯米烹制



水份吸收随着温度的升高而上升 (25°C-55°C)；稻米吸收水份，直链淀粉分解 (55°C-60°C)；水温达到核心淀粉糊化温度 (60°C-80°C)；淀粉糊化，产生糯米口味，同时吸收没有粘性的支链淀粉水并扩张 (80°C-100°C)；米饭变得饱满有弹性，加速了淀粉膨胀 (100°C)；米粒的粘度和硬度均达到黄金比例，同时保留了香甜美味的水份 (73°C)；晶莹剔透

25 分钟“旋风式烹饪”



米饭以高功率烹制，由微控制器芯片控制，可显著加快烹饪时间，因此您仅需 25 分钟（仅适用于 4 杯量或更少）即可轻松烹制出美味的米饭

蒸汽留香结构



米饭的水份通过特别设计的蒸汽回流结构，保留了米饭原有的香味。

10 种烹饪菜单



“这 10 种菜单包括：香糯米、旋风式烹饪、粥、糙米饭、小米量、煲仔饭、汤、蛋糕、面条和米饭再加热”

24 小时预约，无需守候，安全准时享用美味饭菜



提供 24 小时预约功能，可设置小时数或分钟数，精确度高达 10 分钟。对烹饪完成时间进行准确倒计时

两个主要米饭标志内衬



针对中国常使用的两种大米，东北大米和长粒米，设计了不同水位标记，您可以添加适宜的水量

规格

普通参数

12 小时保温

设计规格

机身材料: 塑料

尺寸 (长 x 宽 x 高): 365*274*224 毫米

颜色: 白色外壳和橙色底座

附件

饭勺

量杯

技术规格

电压: 220 伏

频率: 50 赫兹

额定功率: 600 瓦

内锅容量: 3 升

