

PHILIPS

智能电饭煲

Daily Collection

4升

10大烹饪菜单



HD4514/00



轻松享受 粒粒香糯好米饭

好米饭来源于创新的烹饪技术

飞利浦中国研究院经过数年上万次实验研究，通过智能芯片控制且优化烹饪各阶段中水温和加热时长，令颗颗米粒炊煮成一锅香糯好米饭

香糯可口

- “香糯”功能可控制淀粉和水的比例

功能丰富

- 多达10种菜单选择，全面满足日常烹饪需求
- 全天候24小时预约

快速轻松

- 特色“旋风煮”程序：令您在25分钟内快速享用好米饭
- 可拆式防溢保温盖板，方便您清洗
- 特别设计的蒸汽留香结构，留住米饭原香原味
- 内胆双米种水位线，烹饪更轻松

产品亮点

香糯烹制



水份吸收随着温度的升高而上升(25°C-55°C): 稻米吸收水份, 直链淀粉分解 (55°C-60°C): 水温达到核心淀粉糊化温度(60°C-80°C): 淀粉糊化, 产生糯米口味, 同时吸收没有粘性的支链淀粉水并扩张(80°C-100°C): 米饭变得饱满有弹性, 加速了淀粉膨胀(100°C): 米粒的粘度和硬度均达到黄金比例, 同时保留了香甜美味的水份(73°C): 晶莹剔透

25分钟“旋风煮”



通过大火力及芯片微调节来加速米饭烹饪的速度, 25分钟内轻松烹饪出可口米饭(仅适用于4杯及4杯米以下)

蒸汽留香结构



通过特殊蒸汽回路设计, 锁住米粒水分, 留住米粒原香。

可拆卸防溢保温盖板



轻松拆卸, 清洁无忧。

10大烹饪菜单



“这10大烹饪菜单包括: 香糯米、旋风式烹饪、粥、糙米饭、小米量、煲仔饭、汤、蛋糕、面条和米饭再加热”

24小时预约, 无需守候, 安全准时享用美味饭菜



实现24小时预约, 小时与分钟可分别设定, 精确到10分钟, 准确倒计时烹饪完成时间

内胆双米种水位线



针对国内常见的两种大米, 东北大米和长粒米, 设计了不同水位线, 可适当加水

规格

普通参数

12小时保温
自动烹饪新鲜米饭
模糊逻辑控制使食物更新鲜，营养不流失
多种菜单选择*
定时简便易用
不粘内锅易清洗

设计规格

机身材质: 塑料
尺寸 (长 x 宽 x 高): 365*274*224 毫米
颜色: 白色外壳和橙色底座

配件

可立饭勺
量杯

技术规格

额定电压: 220 伏
额定频率: 50 赫兹
额定功率: 860 瓦
电源线长度: 0.80 米
内锅容量: 4升

