

PHILIPS

智能感应型电饭煲

Daily Collection

5升

10大烹饪菜单

HD4515/00



轻松烹煮香醇的糯米饭

好米饭来源于创新的烹饪技术

飞利浦 Daily Collection 智能电饭煲，可以准确控制和优化烹饪过程每阶段的水温和加热时间，从而确保烹煮出香醇的糯米饭。

香醇美味的糯米

- “香醇糯米”功能可控制淀粉和水的比例

功能丰富

- 多达 10 种菜单可供选择，满足您的所有日常需要
- 24 小时预约

快速轻松

- “旋风式烹饪”程序，25 分钟内烹制美味的米饭
- 可分离式防溢绝热盖。易于清洁
- 特别设计的蒸汽留香结构，留住米饭原香原味
- 为两种大米提供不同的水比例内衬，烹饪更轻松

产品亮点

香醇糯米烹制



水份吸收随着温度的升高而上升 (25°C-55°C) : 稻米吸收水份, 直链淀粉分解 (55°C-60°C); 水温达到核心淀粉糊化温度 (60°C-80°C): 淀粉糊化, 产生糯米口味, 同时吸收没有粘性的支链淀粉水并扩张 (80°C-100°C); 米饭变得饱满有弹性, 加速了淀粉膨胀 (100°C); 米粒的粘度和硬度均达到黄金比例, 同时保留了香甜美味的水份 (73°C); 晶莹剔透

25 分钟“旋风式烹饪”



米饭以高功率烹制, 由微控制器芯片控制, 可显著加快烹饪时间, 因此您仅需 25 分钟 (仅适用于 4 杯量或更少) 即可轻松烹制出美味的米饭

蒸汽留香结构



米饭的水份通过特别设计的蒸汽回流结构, 保留了米饭原有的香味。

可分离式防溢漏盖



轻松分离和清洁。

10 种烹饪菜单



“这 10 种菜单包括: 香糯米、旋风式烹饪、粥、糙米饭、小米量、煲仔饭、汤、蛋糕、面条和米饭再加热”

24 小时预约, 无需守候, 安全准时享用美味饭菜



提供 24 小时预约功能, 可设置小时数或分钟数, 精确度高达 10 分钟。对烹饪完成时间进行准确倒计时

两个主要米饭标志内衬



针对中国常使用的两种大米, 东北大米和长粒米, 设计了不同水位标记, 您可以添加适宜的水量

规格

普通参数

12 小时保温
自动烹饪新鲜米饭
模糊逻辑控制使食物更新鲜，营养不流失
多菜单选择*
定时预约
方便清洁的不粘内锅

设计规格

机身材料: 塑料
尺寸 (长 x 宽 x 高): 365*274*224 毫米
颜色: 白色外壳和橙色底座

附件

饭勺
量杯

技术规格

电压: 220 伏
频率: 50 赫兹
额定功率: 860 瓦
电线长度: 0.80 米
内锅容量: 5升

