

PHILIPS

电饭煲

Avance Collection

IH加热

独创“火铜锅”

青铜色

HD4535/00



粒粒好米饭

“iSpiral 智芯 IH”加热技术

飞利浦 Avance Collection 电饭煲，采用有别于传统 IH 的技术，借助IH结构和微处理器，由内而外产生的强电流，煮出粒粒好米饭。

“iSpiral智芯IH”加热技术

- IH结构和微处理器
- 煮出粒粒好米饭

多重创新科技

- “留香阀”设计
- 可储存多达3个常用菜单的“我的最爱”功能
- 6度斜面设计
- 多种功能，选择多多

创新“火铜锅”高效蓄能导热

- 铜离子涂层，强导热性
- 内层蓄积全部热量和能量

符合 RoHS和 SGS标准

- 整机采用欧洲RoHS标准，内盖硅胶圈通过欧洲SGS标准严格检验

产品亮点

“iSpiral智芯IH”



IH结构和微处理器

IH结构

煮出粒粒好米饭

特殊的阀结构




留香阀装置

“我的最爱”功能



能智能收藏多达3个您常用的菜单，只需选择“我的最爱”即可选择烹饪您喜爱的菜单

6度角人体工程设计



6度斜面设计，令您以舒适的姿势操作电饭煲

10大烹饪菜单，选择多多

创新设计，10大烹饪主菜单

独创“火铜锅”



创新“火铜锅”高效蓄能导热

铜离子涂层设计

铜离子涂层，强导热性。锅中间的米饭也可均匀受热。

RoHS和SGS标准

整机采用欧洲RoHS标准，内盖硅胶圈通过欧洲SGS标准严格检验

规格

配件

随附：量杯、不粘内锅、刮铲、蒸盘/蒸篮

原产地

原产地：中国

普通参数

产品功能：LED屏幕，预设烹饪功能，电源指示灯

保温功能：12 小时

预处理程序：10大烹饪菜单

可持续发展

用户手册：100%可回收纸

技术规格

米杯容量：4 升

额定频率：50 赫兹

额定电压：220 伏

功率：1500 瓦

重量和尺寸

产品尺寸（长 x 宽 x 高）：365 x 280 x 225 毫米

产品重量：3 千克

设计

颜色：青铜色和星光白

控制板颜色：青铜色

