

PHILIPS

电饭煲

Avance Collection

4升

1500W



HD4568/00



粒粒好米饭

源自“智芯回旋”IH加热技术*

全新飞利浦电饭煲，突破传统单向加热，“智芯回旋”IH技术*，火力交替，让每一粒米都双向回旋，煮出粒粒好米饭

“智芯回旋”IH技术

- 飞利浦技术，令电饭煲底部双电磁线圈分开独立运作，智能芯片控制两套线圈运作频率，强度及时长，令米粒都双向回旋
- 火力交替，控制煮饭每一阶段的升温及米水融入，令锅内每一个位置的米粒都能均匀的到达粘度和硬度含水量黄金比例
- 纯铜线圈设计，确保强力加热

紫铜“火纹锅”™

- 多层复合高品质不锈钢，导热性强
- 放射性火纹设计及周期性结构，有利于局部涡流产生，增强电磁波感应效率，使热分布均匀
- 三层日本进口涂层，耐磨，使用寿命长

多重创新科技

- 点亮式全隐藏面板，特设智能人体感应光环
- 留香阀装置*，利用重锤原理控制蒸汽的溢出，增加蒸汽在锅内的循环，有效保留米饭原香
- 双滑条设计，操控随心
- 节能仅需轻轻一按
- 可储存多达3个常用菜单的“我的最爱”功能
- 6度斜面设计

产品亮点

“智芯回漩”IH技术*



智能芯片改变热度，实现调控，让每颗谷粒全方向旋转，360 度加热，让每粒米饭香浓饱满。

黄金比例

火力交替，控制煮饭每一阶段的升温及米水融入，令锅内每一个位置的米粒都能均匀的到达粘度和硬度含水量黄金比例

纯紫铜大小双线圈盘



大小双线圈盘均采用高品质纯铜材质，确保火力传导的有效性

火纹锅 TM



火纹设计，有效加大热反射，强化热传导。高品质紫铜层，保证了热传导的高效能。

火纹设计

“放射性火纹”设计及周期性结构，有利于局部涡流产生，增强电磁波感应效率，使热分布均匀。

内锅涂层

三层日本进口涂层，耐磨，使用寿命长

点亮式全隐藏面板



高科技全隐藏面板，通电后所有功能通过点亮的方式呈现在面板上，彰显科技感和神秘感。智能感应，通电后在人体接近至 50 厘米左右的距离，会自动点亮，以示欢迎。

留香阀设计*



通过重锤原理有效控制蒸汽的溢出，保留米饭原香

双滑条设计



双滑条设计，令菜单选择轻松

节能开关



节能且环保。

“我的最爱”功能



能智能收藏多达3个您常用的菜单，只需选择“我的最爱”即可选择烹饪您所喜爱的菜单

6度角人体工程设计



6度斜面设计，令您以舒适的姿势操作电饭煲

规格

设计规格

尺寸 (长 x 宽 x 高): 340x280x229 毫米
颜色: 黑色

附件

量杯
不锈钢蒸架
木质饭勺

技术规格

电压: 220 伏
频率: 50 赫兹
电线长度: 1 米
内锅容量: 4升
额定功率: 1500 瓦

