



飞利浦 Daily Collection
迷你电水壶

0.8 升 900 瓦

1 杯量指示器 白色



HD4609/00



根据您的需要煮水

节能效率高达 50%

此迷你电水壶独有的“一杯量指示器”功能允许您仅煮沸所需的水，而且不会占用您太多的厨房空间。因此，您可以轻松节省 50% 能源并减轻对环境的影响

根据您的需要煮水

- 一杯量指示器，仅煮沸您需要的水

轻松体验

- 带有大号开口的绞接盖，注水和清洗更方便
- 可从两侧轻松读取的水位指示器
- 水壶打开时，电源指示灯亮起
- 便于存放线缆的绕线装置
- 360° 无绳分体式底座，拿起和座放更轻松

快速煮水，轻松清洁

- 可快速加热、轻松清洁的平底板加热组件
- 除垢滤网，有效过滤一杯净水

使用安全

- 四重安全系统

PHILIPS
sense and simplicity*




asimpleswitch.com

* 精于心 简于形

迷你电水壶
0.8升 900瓦 1杯量指示器 白色

产品亮点

一杯量指示器



让用户能够仅煮沸所需的水量，从而可节约多达50%的电能和水，为建设美好环境尽一份力。

操作指示灯



开关中采用优雅的蓝光指示电水壶开启。

铰接盖



带有大号开口的铰接盖，注水和清洗更方便，并可避免接触到蒸汽。



平底板加热组件



不锈钢密封元件确保迅速煮沸，清洁更方便

除垢滤网



除垢滤网，有效过滤一杯净水，令电水壶更洁净。

360°无绳分体式底座



360°无绳分体式底座，拿起和座放更轻松。

HD4609/00

规格

设计规格

- 颜色：亮白
- 材料：加热元件：不锈钢，外壳：聚丙烯 / ABS，开关和工具架：聚丙烯

普通参数

- 无线设计
- 防滑胶脚
- 符合人体工程学手柄
- 简易注水口
- 广口盖
- 电源线存储装置
- 自动断电
- 防干烧保护
- 360度底座
- 壶盖和壶口注水
- 平底板加热组件

技术规格

- 容量：0.8升
- 电源：900瓦
- 电线长度：0.75米
- 电压：220-240伏
- 频率：50-60赫兹

尺寸

- 产品尺寸（宽 x 厚 x 高）：15.8x18.5x22厘米
- 包装尺寸（宽 x 厚 x 高）：22.5x22.5x22.5厘米

服务

- 2年全球保修



发行日期 2013-01-24

版本：4.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的
财产。

www.philips.com