



飞利浦
电水壶

1.6 升 2400 瓦

温度控制 抛光金属



HD4631/20



浓郁美味的热饮

多档温度调节，美味佳饮调出来

必须在理想温度下调制热饮：绿茶需要 80°C 水温；速溶咖啡需要 90°C 水温；红茶、汤需要 100°C 水温。将飞利浦电水壶的控制钮转到适当的图标，享受您喜爱的美味饮品。

浓郁美味的热饮

- 温度控制旋钮，为您提供最佳的味道

轻松体验

- 一杯量指示器，仅煮沸您需要的水
- 带有大号开口的弹簧盖，注水和清洗更方便
- 可从两侧轻松读取的水位指示器
- 水壶打开时，电源指示灯亮起
- 便于存放线缆的绕线装置
- 360° 无绳分体式底座，拿起和座放更轻松

快速煮水，轻松清洁

- 可快速加热、轻松清洁的平底板加热组件
- 坚实耐用的金属电水壶，具有抛光不锈钢表面
- 除垢滤网，有效过滤一杯净水

使用安全

- 四重安全系统



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity*

* 精于心 简于形

电水壶
1.6 升 2400 瓦 温度控制 抛光金属

产品亮点

手动温度控制



温度控制旋钮，为您提供最佳的饮品味道。

一杯量指示器



让用户能够仅煮沸所需的水量，从而可节约电能和水，为建设美好环境尽一份力。

弹簧盖



带有大号开口的弹簧盖，注水和清洗更方便，并可避免接触到蒸汽。

平底板加热组件



不锈钢密封元件确保迅速煮沸，清洁更方便

除垢滤网



除垢滤网，有效过滤一杯净水，令电水壶更洁净。

360° 无绳分体式底座



360° 无绳分体式底座，拿起和座放更轻松。

HD4631/20

规格

设计规格

- 颜色：抛光金属 - 黑色
- 材料：加热元件：不锈钢，外壳：不锈钢和聚丙烯，开关和工具架：聚丙烯

普通参数

- 无线使用
- 防滑胶脚
- 符合人体工程学手柄
- 简易注水口
- 广口盖
- 电源线存储装置
- 自动断电
- 防干烧保护
- 360 度底座
- 壶盖和壶口注水
- 平底板加热组件

技术规格

- 容量：1.6 升
- 功率：2400 瓦
- 电线长度：0.75 米
- 电压：220-240 伏
- 频率：50-60 赫兹

尺寸

- 产品尺寸（宽 x 厚 x 高）：16.3x26.8x25 厘米
- 包装尺寸（宽 x 厚 x 高）：28.2x18.6x32.2 厘米

服务

- 2 年全球保修



发行日期 2012-08-28

版本：3.0.1

EAN: 69 47265 40415 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的
财产。

www.philips.com