




Philips  
Waterkoker

1,7 liter, 2400 W  
geborsteld metaal



HD4665/20



## Water snel en eenvoudig koken

Krachtig, gemakkelijk te reinigen verwarmingselement

De robuuste metalen waterkoker heeft een plat en eenvoudig schoon te maken verwarmingselement dat water in een paar seconden aan de kook brengt. Het afspoelbare antikalkfilter zorgt voor schoner water en dus schonere drankjes.

### Beleef het zelf

- Eenvoudig vullen via deksel en schenktuit
- Scharnierend deksel met een grote opening voor eenvoudig vullen en schoonmaken
- Eenvoudig afleesbare waterniveau-indicator aan elke kant
- Lampje brandt als de koker is ingeschakeld
- Snoerwikelaar voor extra opberggemak
- Snoerloze draaivoet van 360° voor eenvoudig optillen en plaatsen

### Snel koken en eenvoudig schoonmaken

- Plat verwarmingselement voor snel koken en eenvoudig schoonmaken
- Robuuste metalen waterkoker met geborsteld roestvrijstalen behuizing
- Antikalkfilter voor een kopje helder water

### Veilig in gebruik

- Coolwall voor extra veiligheid
- Vierweps beveiligingssysteem

**PHILIPS**  
sense and simplicity

Waterkoker  
1,7 liter, 2400 W geborsteld metaal

## Kenmerken

### Indicatielampje



Stijlvolle rode verlichting in de aan-uitschakelaar brandt als de waterkoker is ingeschakeld.

### Eenvoudig vullen via deksel en schenktuit



De waterkoker kan worden gevuld via de schenktuit of door het deksel te openen.

### Snoerwikkelaar voor extra opberggemak



Het snoer kan rond de voet worden gewikkeld, waardoor de waterkoker altijd een plek vindt in uw keuken.



Publicatiedatum  
2012-04-12

Versie: 3.0.1

12 NC: 0000 000 00000

### Plat verwarmingselement



Het verborgen, roestvrijstalen element zorgt voor snel koken en eenvoudig schoonmaken.

### Antikalkfilter



Antikalkfilter voor een kopje helder water en een schonere waterkoker.

### Snoerloze draivoet van 360°



Snoerloze draivoet van 360° voor eenvoudig optillen en plaatsen.

HD4665/20

## Specificaties

### Ontwerpspecificaties

- Kleur(en): geborsteld metaal
- Materialen: Verwarmingselement: roestvrij staal, Behuizing: roestvrij staal, Schakelaar en hulpstukhouder: polypropyleen

### Algemene specificaties

- Snoerloos
- Antislipvoetjes
- Ergonomische handgreep
- Eenvoudig vullen via schenktuit
- Deksel met brede opening
- Opbergvak voor snoer
- Automatische uitschakeling
- Droogkookbeveiliging
- Voet met draaihoek van 360 graden
- Vullen via zowel het deksel als de schenktuit
- Plat verwarmingselement

### Technische specificaties

- Capaciteit: 1,7 l
- Power: 2400 W
- Snoerlengte: 0,75 m
- Voltage: 220-240 V
- Frequentie: 50-60 Hz

### Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 16,7 x 24,2 x 22,8 cm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 20,5 x 20,5 x 28 cm

### Service

- 2 jaar wereldwijde garantie

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)