

# PHILIPS

## 电水壶

1.7 升 2400 瓦


水位计

抛光金属

铰接盖



HD4665/20



## 快捷煮水

电水壶功能强大，加热组件易于清洁

结实的飞利浦金属电水壶具有平底板加热组件，煮水快捷，清洁方便。

### 易于使用

- 带有大号开口的铰接盖，注水和清洗更方便
- 可从两侧轻松读取的水位指示器
- 电源线绕线装置，理线更方便
- 360° 无绳分体式底座，拿起和座放更轻松
- 简易杯盖和注水口
- 电水壶打开后，操作指示灯会亮起

### 快速煮水，轻松清洁

- 坚实耐用的金属电水壶，具有抛光不锈钢壶身
- 可快速加热、轻松清洁的平底板加热组件
- 除垢滤网，有效过滤一杯净水

### 使用安全

- 多重安全保护

## 产品亮点

### 多重安全保护

多重安全保护，防止干烧，可在水烧开后自动关闭。

### 铰接盖

带有大号开口的铰接盖，注水和清洗更方便，并可避免接触到蒸汽。

### 水位指示器



可从飞利浦电水壶的两侧轻松读取的水位指示器，左右手使用一样方便。

### 不锈钢壶身

坚固耐用的金属电水壶，具有抛光不锈钢壶身

### 电源线绕线装置



线缆可缠绕在底座上，这样您的电水壶放在厨房就容易得多了。

### 360° 无绳分体式底座



360° 无绳分体式底座，拿起和放回更轻松。

### 简易杯盖和注水口

电水壶可通过壶口或打开上盖来注水。

### 平底板加热组件

不锈钢密封元件确保迅速煮沸，清洁更方便

### 操作指示灯

开关中采用优雅的指示灯指示电水壶开启。

### 除垢滤网

除垢滤网，有效过滤一杯净水，令电水壶更洁净。

## 规格

### 设计规格

加热元件: 不锈钢  
开关材料: 聚丙烯 (PP)  
颜色: 抛光金属

### 普通参数

无线设计  
防滑胶脚  
符合人体工程学手柄  
简易注水口  
广口盖  
电源线存储装置  
自动断电  
防干烧保护  
360 度底座  
壶盖和壶口注水  
平底板加热组件

### 技术规格

容量: 1.7 升  
电线长度: 0.75 米  
频率: 50/60 赫兹  
功率: 2400 瓦  
电压: 220-240伏

### 尺寸

产品尺寸 (宽x厚x高): 16.7x24.2x22.8 厘米  
包装尺寸 (宽x厚x高): 20.5x20.5x28 厘米

### 服务

2 年全球保修

