



飞利浦
电水壶

1.7 升 2400 瓦

蓝色指示灯 抛光金属



HD4667/20



快捷煮水

强大的易清洁平面加热组件

结实的金属电水壶 HD4667/20 具有平面加热元件，让您可以在几秒钟间煮好水，而且它非常容易清洁。可水洗的除垢滤网带给您更清洁的水，由此得到更洁净的饮料。

轻松体验

- 简易杯盖和注水口
- 带有大号开口的弹簧盖，注水和清洗更方便
- 可从两侧轻松读取的水位指示器
- 电水壶一旦工作，电水壶壶身就亮起
- 便于存放线缆的绕线装置
- 360° 无绳分体式底座，拿起和座放更轻松。

快速煮水，轻松清洁

- 可快速加热、轻松清洁的平底板加热组件
- 坚实耐用的金属电水壶，具有抛光不锈钢壶身
- 三效除垢滤网，有效过滤一杯净水

使用安全

- 隔热壶壁，使用更安全
- 四重安全系统

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

电水壶
1.7 升 2400 瓦 蓝色指示灯 抛光金属

产品亮点

发光水位窗



电水壶一旦工作，电水壶壶身就发出高雅蓝光。

弹簧盖



带有大号开口的弹簧盖，注水和清洗更方便，并可避免接触到蒸汽。

简易杯盖和注水口



电水壶可通过注水口或打开盖来注水。

平底板加热组件



飞利浦电水壶的不锈钢密封元件确保迅速煮沸，清洁更方便。

除垢滤网



三效除垢滤网，有效过滤一杯净水，令电水壶更洁净。

360° 无绳分体式底座



360° 无绳分体式底座，拿起和座放更轻松。

HD4667/20

规格

设计规格

- 颜色：抛光金属 - 黑色
- 材料：加热元件：不锈钢，外壳：不锈钢，开关和工具架：聚丙烯

普通参数

- 无线使用
- 防滑胶脚
- 符合人体工程学手柄
- 简易注水口
- 广口盖
- 电源线存储装置
- 自动断电
- 防干烧保护
- 360 度底座
- 壶盖和壶口注水
- 平底板加热组件

技术规格

- 容量：1.7 升
- 功率：2000-2400 瓦
- 电线长度：0.75 米
- 电压：220-240 伏
- 频率：50-60 赫兹

尺寸

- 产品尺寸（宽 x 厚 x 高）：16.7x24.2x22.8 厘米
- 包装尺寸（宽 x 厚 x 高）：24.8x20.4x28.8 厘米

服务

- 2 年全球保修



发行日期 2012-08-01

版本：4.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的
财产。

www.philips.com