



飞利浦
电水壶

- 1.7 升 2400 瓦
- 1 杯量指示器
- 抛光金属



HD4670/20



根据您的需要煮水

这款电水壶节能效率高达 66 %

此设计时尚的飞利浦金属电水壶特有“一杯量指示器”功能，允许您仅煮沸所需的水。因此，您可以轻松节省多达 66% 能源，从而减少对环境的影响

根据您的需要煮水

- 一杯量指示器，仅煮沸您需要的水

轻松体验

- 带有大号开口的弹簧盖，注水和清洗更方便
- 可从两侧轻松读取的水位指示器
- 水壶打开时，电源指示灯亮起
- 便于存放线缆的绕线装置
- 360° 无绳分体式底座，拿起和座放更轻松

快速煮水，轻松清洁

- 可快速加热、轻松清洁的平底板加热组件
- 坚实耐用的金属电水壶，具有抛光不锈钢表面
- 除垢滤网，有效过滤一杯净水

使用安全

- 隔热壶壁，使用更安全
- 四重安全系统



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

电水壶
1.7 升 2400 瓦 1 杯量指示器, 抛光金属

产品亮点

一杯量指示器



让用户能够仅煮沸所需的水量, 从而可节约多达 66% 的电能和水, 为建设美好环境尽一份力。

操作指示灯



开关中采用优雅的蓝光指示电水壶开启。

弹簧盖



带有大号开口的弹簧盖, 注水和清洗更方便, 并可避免接触到蒸汽。



发行日期 2013-05-21

版本: 5.1.1

12 NC: 0000 000 00000

平底板加热组件



不锈钢密封元件确保迅速煮沸, 清洁更方便

除垢滤网



除垢滤网, 有效过滤一杯净水, 令电水壶更洁净。

360° 无绳分体式底座



360° 无绳分体式底座, 拿起和座放更轻松。

HD4670/20

规格

设计规格

- 颜色: 抛光金属色和黑色
- 材料: 加热元件: 不锈钢, 外壳: 不锈钢和聚丙烯, 开关和工具架: 聚丙烯

普通参数

- 无线设计
- 防滑胶脚
- 符合人体工程学手柄
- 简易注水口
- 广口盖
- 电源线存储装置
- 自动断电
- 防干烧保护
- 360 度底座
- 壶盖和壶口注水
- 平底板加热组件

技术规格

- 容量: 1.7 升
- 电源: 2400 瓦
- 电线长度: 0.75 米
- 电压: 220-240 伏
- 频率: 50-60 赫兹

尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 厚 x 高): 16.2x24.5x24.5 厘米
- 包装尺寸 (宽 x 厚 x 高): 27.4x18.5x27.8 厘米

服务

- 2 年全球保修

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com