

PHILIPS

电水壶

Viva Collection

1.7 升 2400 瓦

1 杯量指示器

银黑色

铰接盖



HD4677/20



根据您的需要煮水

这款电水壶节能效率高达 66 %

这款设计时尚的飞利浦电水壶 HD4677/20 特有“一杯量指示器”功能，允许您仅煮沸所需的水。因此，您可以轻松节省多达 66% 能源，从而减少对环境的影响



根据您的需要煮水

- 杯量水位计，仅煮沸您需要的水

易于使用

- 可从两侧轻松读取的水位指示器
- 水煮沸后，警铃会响起
- 电水壶打开后，操作指示灯会亮起
- 电源线绕线装置，理线更方便
- 360° 无绳分体式底座，拿起和座放更轻松
- 带有大号开口的铰接盖，注水和清洗更方便

快速煮水，轻松清洁

- 可快速加热、轻松清洁的平板加热组件
- 特细过滤网，有效过滤一杯净水

使用安全

- 多重安全保护



asimpleswitch.com

产品亮点

杯量水位计



让用户能够仅煮沸所需的水量，从而可节约多达66%的电能和水，为建设美好环境尽一份力。

铰接盖



带有大号开口的铰接盖，注水和清洗更方便，并可避免接触到蒸汽。

平底板加热组件



飞利浦电水壶的不锈钢密封元件确保迅速煮沸，清洁更方便

水煮沸后，警铃会响起



当水到达沸点时会响起铃声。

多重安全保护

多重安全保护，防止干烧，可在水烧开后自动关闭。

规格

设计规格

材料: 加热元件: 不锈钢, 外壳: 聚丙烯/ ABS, 开关和工具架: 聚丙烯
颜色: 黑色和银色

普通参数

无线设计
防滑胶脚
符合人体工程学手柄
简易注水口
广口盖
电源线存储装置
自动断电
防干烧保护
360度底座
壶盖和壶口注水
平底板加热组件

技术规格

功率: 2400 瓦
电线长度: 0.75 米
电压: 220-240 伏
频率: 50-60 赫兹
容量: 1700 升

尺寸

产品尺寸 (宽x厚x高): 16.2x26.5x22 厘米
包装尺寸 (宽x厚x高): 22x18.1x32.2 厘米

服务

2 年全球保修

