



飞利浦  
电水壶

1.0 升，2400 瓦

淡紫色



HD4680/35



## 纯净的水，洁净的电水壶

### 双效防水垢过滤网

这款外观雅致的小型水壶可更长久地保持清洁，配备的双效过滤器可清除水中的石灰质水垢。水达到沸点时，水壶将自动关闭。

#### 清洁快捷方便

- 双效过滤网让水更纯净，水壶更清洁
- 可快速加热、轻松清洁的平底板加热组件

#### 轻松体验

- 两个水位计，方便左、右手持壶时查看水位
- 360° 无绳分体式底座，拿起和座放更轻松
- 可在底座中安放电线

#### 使用安全

- 壶盖保持冷却，可安全接触
- 铰接门锁盖：使用方便，安全可靠

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

电水壶  
1.0 升, 2400 瓦 淡紫色

## 规格

### 一般规格

- 无线使用
- 自动关熄
- 防干烧保护
- 电源线存储装置
- 360 度底座
- 防滑胶脚
- 符合人体工程学手柄
- 广口盖
- 简易注水口

### 技术规格

- 电力: 2000-2400 瓦

- 电压: 220-240 伏
- 频率: 50-60 赫兹
- 电线长度: 0.75 米
- 容量: 1.0 升

### 附件

- 过滤网: HD 4983

### 设计和外观

- 颜色: 淡紫色 (I35)
- 材料: 聚丙烯 / ABS

HD4680/35

## 产品亮点

### 双效防水垢过滤网

双效过滤网以两种方式工作: 水垢收集器吸收水垢, 普通过滤网防止残留微粒进入饮料。



发行日期 2011-06-13

版本: 3.1.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的  
财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)