

# PHILIPS

## 电水壶

1.0 升 2400 瓦

水位计

橙白色

铰接盖



HD4680/55



## 快捷煮水

### 强大的易清洁平面加热组件

有这么一款电水壶，它既能在顷刻间煮沸水，又能轻松地清洁，您觉得好不好？平面加热元件使您能够快速煮水，而且容易清洁。可水洗的除垢滤网带给您更清洁的水，由此得到更洁净的饮料。

#### 易于使用

- 带有大号开口的铰接盖，注水和清洗更方便
- 易读水位计
- 电源线绕线装置，理线更方便
- 360° 无绳分体式底座，拿起和座放更轻松

#### 快速煮水，轻松清洁

- 平板加热组件实现迅速加热，方便清洁
- 防水垢滤网，有效过滤一杯净水

#### 使用安全

- 隔热壶壁，使用更安全
- 多重安全保护



## 产品亮点

### 铰接盖



带有大号开口的铰接盖，注水和清洗更方便，并可避免接触到蒸汽。

### 平底板加热组件



平底板加热组件实现迅速加热，方便清洁

### 360° 无绳分体式底座



360° 无绳分体式底座，拿起和放回更轻松。

### 防水垢滤网



可拆卸防水垢滤网可确保倒入杯子的水洁净。

## 规格

### 普通参数

产品功能: 360 度底座, 自动关熄功能, 防干烧保护, 电源线存储装置, 符合人体工程学手柄, 平底板加热组件, 杯盖和注水口, 防滑底座, 广口盖

### 服务

2 年全球保修

### 技术规格

容量: 1.0 升

功率: 2000-2400 瓦

电线长度: 0.75 米

电压: 220-240 伏

频率: 50-60 赫兹

### 重量和尺寸

包装尺寸 (长x宽x高): 21.3 x 17.6 x 25 毫米

### 设计

颜色: 白色和橙色

### 表面处理

加热元件材料: 不锈钢

机身材料: 聚丙烯 / ABS

开关材料: 聚丙烯

