



Philips Pure Essentials
Collection
Czajnik

1,5 l, 2400 W

cyfrowy regulator temperatury
biały



HD4686/30

Wspaniałe gorące napoje

Optymalne ustawienia temperatury dla napojów

Aby uzyskać najlepszy smak, do przygotowania gorących napojów potrzebna jest woda o określonej temperaturze: zielona herbata — do 80°C, kawa rozpuszczalna — 90°C, a herbata czarna, gorąca czekolada czy zupa — 100°C. Wybierz odpowiednie ustawienie i ciesz się ulubionym napojem.

Wspaniałe gorące napoje

- Cyfrowa regulacja temperatury: 40, 80, 90 i 100°C
- Funkcja trzymania ciepła utrzymuje stałą temperaturę wody

Łatwa obsługa

- Obracana pokrywka z dużym otworem umożliwia łatwe napełnianie i czyszczenie
- Czytelne wskaźniki poziomu wody z obu stron
- Sygnał dźwiękowy informuje o zagotowaniu wody
- Zapalony wskaźnik informuje, że czajnik jest włączony
- Bezprzewodowa podstawa obrotowa ułatwia podnoszenie i odstawianie urządzenia

Szybkie gotowanie i łatwe czyszczenie

- Płaski element grzewczy umożliwia szybkie gotowanie i łatwe czyszczenie
- Potrójny filtr antywapienny zapewniający czystą wodę

Bezpieczne w użyciu

- Bezpieczna, nienagrzewająca się obudowa
- 4-elementowy system bezpieczeństwa



PHILIPS

sense and simplicity

Zalety

Cyfrowy regulator temperatury



Dostępne ustawienia temperatury – 40, 80, 90 i 100°C – sprawiają, że woda niezbędna do przygotowania herbaty, kawy rozpuszczalnej, zupy czy makaronu ma odpowiednią temperaturę.

Funkcja trzymania ciepła



Funkcja trzymania ciepła utrzymuje stałą temperaturę wody.

Obracana pokrywka



Obracana pokrywka z dużym otworem umożliwia łatwe napełnianie i czyszczenie urządzenia, bez kontaktu z gorącą parą.

Płaski element grzejny



Ukryty element grzejny ze stali szlachetnej zapewnia szybkie gotowanie i łatwe czyszczenie.

Filtr antywapienny



Potrójny filtr antywapienny zapewniającą czystą wodę i czystszy czajnik.

Bezprzewodowa podstawa obrotowa (360°)



Bezprzewodowa podstawa obrotowa umożliwia łatwe podnoszenie i odstawianie urządzenia.

Dane techniczne

Dane techniczne konstrukcji

- Materiały: Element grzejny: Stal szlachetna, Obudowa: Stal szlachetna i tworzywo PP, Wyłącznik i uchwyt na akcesoria: Tworzywo polipropylenowe
- Kolor(y): Biały, metalowy i czerwony

Informacje ogólne

- Bezprzewodowy
- Stopy antypoślizgowe
- Ergonomiczny uchwyt
- Łatwe napełnianie przez dziobek
- Szeroko otwierana pokrywka
- Schowek na przewód
- Automatyczne wyłączenie
- Zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika
- Obrotowa podstawa
- Możliwość napełniania przez pokrywkę i dziobek
- Płaski element grzejny

Specyfikacja techniczna

- Pojemność: 1,5 l
- Zasilanie: 2400 W
- Długość przewodu: 0,75 m
- Napięcie: 220–240 V
- Częstotliwość: 50–60 Hz

Wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W): 14,6 x 25,1 x 22,2 cm
- Wymiary opakowania (S x G x W): 31,6 x 18,8 x 23,3 cm

Serwis

- 2 lata gwarancji

