



Philips Aluminium
Collection
Waterkoker

1,5 liter, 2400 W

Blauw verlichte onderkant
aluminium



HD4690/00

Kristalhelder

Duurzaamste antikalkfilter dat momenteel verkrijgbaar is

Aluminium koker die bestand is tegen krassen en vingerafdrukken. Een geavanceerd filtersysteem voorkomt kalkdeeltjes in uw drinken en zorgt ervoor dat uw koker schoon blijft. Als de koker is ingeschakeld wordt de voet verlicht met een elegant blauw licht.

Beleef het zelf

- Deksel met veermechanisme en een grote opening voor eenvoudig vullen en schoonmaken
- Eenvoudig afleesbare waterniveau-indicator aan elke kant
- Belsignaal wanneer het water kookt
- Lichtring brandt zodra de koker is ingeschakeld
- Ergonomisch handvat dat voor iedereen prettig in de hand ligt
- Snoerwikkelaar voor extra opberggemak
- Snoerloze draaivoet van 360° voor eenvoudig optillen en plaatsen

Snel koken en eenvoudig schoonmaken

- Plat verwarmingselement voor snel koken en eenvoudig schoonmaken
- Triple-antikalkfilter voor een kopje helder water

Veilig in gebruik

- Coolwall voor extra veiligheid
- Vierwegs beveiligingssysteem



PHILIPS
sense and simplicity

Waterkoker
1,5 liter, 2400 W Blauw verlichte onderkant aluminium

HD4690/00

Kenmerken

Verlichte lichtring



De blauwe lichtring verlicht de voet van de koker, waardoor deze er nog mooier uit gaat zien. Bovendien kunt u duidelijk zien wanneer de waterkoker is ingeschakeld.

Deksel met veermechanisme




Het deksel met veermechanisme en een grote opening vereenvoudigt vullen en schoonmaken, en voorkomt contact met stoom.

Ergonomisch handvat dat geschikt is voor elke hand



Ergonomisch handvat dat voor iedereen prettig in de hand ligt, voor een goed houvast.

Snoerwikkelaar voor extra opberggemak



Het snoer kan rond de voet worden gewikkeld, waardoor de waterkoker altijd een plek vindt in uw keuken.

Snoerlose draaivoet van 360°



Snoerlose draaivoet van 360° voor eenvoudig optillen en plaatsen.

Specificaties

Ontwerpspecificaties

- Kleur(en): aluminium
- Materialen: Verwarmingselement: roestvrij staal, Behuizing: roestvrij staal, Schakelaar en hulpstukhouder: polypropyleen
- Gewicht: 1,65 kg

Algemene specificaties

- Snoerloos
- Antislipvoetjes
- Ergonomische handgreep
- Eenvoudig vullen via schenktuit
- Deksel met brede opening
- Opbergvak voor snoer
- Automatische uitschakeling
- Droogkookbeveiliging
- Voet met draaihoek van 360 graden
- Vullen via zowel het deksel als de schenktuit
- Plat verwarmingselement

Technische specificaties

- Vermogen: 2400 W
- Capaciteit: 1,5 l
- Snoerlengte: 0,75 m
- Voltage: 220-240 V
- Frequentie: 50-60 Hz

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 16,2 x 27,7 x 23,6 cm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 27,3 x 22,6 x 31,8 cm

Service

- 2 jaar wereldwijde garantie



Publicatiedatum
2012-02-28

Versie: 5.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com