

PHILIPS

电饭煲

机械电饭煲

10 杯量

摆式把手



HD4728/00



满载生活真味

智能化自动米饭烹饪

充足的营养是保持健康的最重要元素。飞利浦电饭煲具有自动烹饪程序，能够更好地保留每碗米饭的新鲜和营养。

智能化自动烹饪系统

- 顶部和底部加热，更加均匀地蒸煮米饭
- 自动保温功能让米饭 12 小时内持久保鲜

操作便捷

- 单键式按钮，轻松控制

非常方便

- 高级锅盖设计，可方便、安全地观察煮饭过程
- 易清洗不粘内锅
- 摆动式提手，取放便利，优雅美观
- 易读水位计
- 可拆卸电源线，存放方便

产品亮点

顶部和底部加热，更加均匀地蒸煮米饭

顶部和底部加热，更加均匀地蒸煮米饭

12 小时自动保温

使用保温功能可让米饭保温更长时间。烹饪过程完成后，电饭煲将自动切换至保温模式

单键式按钮

可控制烹饪或保温的单键式按钮，面板上有清晰的指示灯来显示烹饪状态

先进的锅盖设计

冷却表面，单键式按钮轻松操作

不粘内锅



飞利浦电饭煲采用具有不粘材料的特殊涂层，不但更为耐用，而且方便清洁。

可摆动式提手

可方便、安全地将飞利浦电饭煲带出厨房，或带到餐厅用餐。

水位计



清晰的水位标记可指示容量以及米与水的比例

可拆卸电源线，存放方便

可拆卸电源线，存放方便

规格

普通参数

顶部和底部加热，更加均匀地蒸煮米饭

12 小时保温

单触式操作

方便清洁的不粘内锅

先进的锅盖设计

摆动式提手，取放便利，优雅美观

可拆卸电源线，存放方便

水位计

技术规格

容量: 1.8/10 升/杯量

内锅容量: 5 升

电线长度: 1.0 米

电压: 220-240 伏

频率: 50/60 赫兹

额定功率: 700 瓦

设计规格

机身材料: 机身-塑料/金属; 盖-塑料

可选的颜色: 白色/米饭

产品净重: 3.4 千克

重量 (含包装): 5.0 千克

附件

可分离式蒸架

饭勺

量杯

