

# PHILIPS

## 电饭煲

电脑型

5 大功能

10 杯量



HD4746/00



## 满载生活真味

### 智能化模糊逻辑程序控制烹饪

充足的营养是保持健康的最重要元素。飞利浦的新型电饭煲具有智能化自动烹饪程序，能够更好地保留每碗米饭的新鲜和营养。

#### 智能化自动烹饪系统

- 电脑型智能控制功能，确保您餐餐享用新鲜营养的米饭
- 2 种米饭烹饪菜单
- 4 种健康多样烹饪菜单
- 重新加热功能，让您可以马上享用新鲜米饭
- 小米量蒸煮设置功能
- 营养保温功能，保持米饭 12 小时新鲜可口

#### 操作便捷

- 带时钟和定时显示、方便读取的液晶显示屏
- 预约定时，操作简单，确保按时煮好米饭，按时就餐

#### 非常方便

- 高级锅盖设计，可方便、安全地观察煮饭过程
- 耐用、超厚不粘内锅
- 摆动式提手，取放便利，优雅美观

## 产品亮点

### 电脑型智能

飞利浦电饭煲的智能化加热系统与温度控制可为不同的程序带来最佳的烹饪效果。

### 2种米饭烹饪菜单

米饭菜单包括：常规和快速米饭烹饪

### 4种食物烹饪菜单

它具有多种烹饪菜单，包括煮粥、煲汤、蒸制、精煮/泡饭（泡饭仅适用于中国地区）

### 重新加热功能

使用飞利浦压力式电饭煲的重新加热模式来加热冷掉的米饭。

### 小米量蒸煮

小米量蒸煮程序仅适用于煮煮米饭

### 12小时自动保温

使用保温功能，保持食物的营养与美味。烹饪结束后，自动切换到保温模式

### 定时预约



对煮饭功能以及蒸煮、焖/炖、煮粥和煲汤模式可使用计时器。定时烹饪可预先设置长达 23 小时

### 先进的锅盖设计

冷却表面，单键式按钮轻松操作

### 耐用、超厚不粘内锅



耐用、超厚不粘内锅

### 可摆动式提手

可方便、安全地将飞利浦电饭煲带出厨房，或带到餐厅用餐。

## 规格

### 普通参数

模糊逻辑控制使食物更新鲜，营养不流失  
多菜单选择\*

营养保温，让米饭在 12 小时内持久保鲜

重新加热功能：即刻享用新鲜米饭

小米量蒸煮设置功能

定时器模式可确保：随时为您准备好米饭

带时钟和定时显示的液晶大显示屏

持久耐用的加厚内锅带来均匀的效果

易清洗不粘内锅

摆动式提手，取放便利，优雅美观

高级锅盖设计，可方便、安全地观察煮饭过程

防溅出气孔

电源中断时的备用存储器

可用洗碗机清洗的内锅

可拆卸电源线，存放方便

### 技术规格

容量：1.8/10 升/杯量

内锅容量：5 升

电线长度：1.0 米

电压：110、220-240 伏

频率：50/60 赫兹

额定功率：730/800 瓦

### 设计规格

机身材料：塑料 - PP

颜色：炼白

宽度：275 毫米

高度：250 毫米

厚度：348 毫米

产品净重：3.8 千克

重量（含包装）：4.8 千克

### 附件

可分离式蒸架

饭勺

汤勺

量杯

