

# PHILIPS

## 烤面包机

Daily Collection

金属

设计精巧

HD4825/02



## 出色烘烤，无论新鲜食材还是冷冻食材

### 金属机身，紧凑设计

使用这款精致小巧的烤面包机，实现出色烘烤，无论新鲜面包或冷冻面包。采用扩展加热平台，带来更均匀的烘烤，冷冻食材从解冻到烘烤一步到位，焦黄度控制有效满足个人偏好。

#### 完美烘烤新鲜面包或冷冻面包

- 扩展加热面
- 冷冻面包从解冻到烘烤一步到位
- 焦黄度控制有效满足个人偏好
- 保鲜和加热面包

#### 易于使用


- 提升功能可轻松取出小块面包
- 取消功能可随时停止烘烤
- 易于倒空的面包屑底盘，方便清洁
- 精致小巧的机身可节省厨房空间
- 电源线存储装置，方便地存放您的烤面包机



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## 产品亮点

### 扩展加热



扩展加热面，奉上烘烤均匀的面包。

### 解冻功能



冷冻面包从解冻到烘烤一步到位。

### 焦黄度控制



焦黄度控制有效满足个人偏好。

### 提升功能

提升功能可轻松取出小块面包。

### 取消功能



取消功能可随时停止烘烤。

### 面包屑底盘，方便清洁



易于倒空的面包屑底盘，方便清洁。

### 小巧身形




精致小巧的机身可节省厨房空间。

### 电源线存储装置



电源线存储装置，方便地存放您的烤面包机。

### 再加热功能



数秒内保鲜和加热面包。

## 规格

### 设计规格

材料: 金属外壳、塑料旋钮/手柄 (PBT)  
颜色: 白色和不锈钢

### 普通参数

电源线存储装置  
自动安全关熄  
取消按钮  
提升功能  
可调节的烘烤程度

### 技术规格

功率: 800 瓦  
电压: 220-240 伏  
频率: 50/60 赫兹

### 重量和尺寸

AC过滤网尺寸 (高 x 阔 x 深): 265x157x130 毫米



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

### 飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

