



飞利浦
深油式电炸锅

计时器，油脂收集盒



HD6151

品味食物，享受乐趣

外型小巧，性能超群

使用飞利浦深油式电炸锅，享受美味的煎炸食品。小巧的外型易于储藏，可分离式内胆和可用洗碗机清洁的部件让清洁易如反掌。多余油脂收集盒尤其适合过滤和储存油脂。

轻松准备

- 迷你外形便于储藏
- 双层过滤网可减少多余的煎炸气味
- 数码计时器能够预设煎炸时间

清洁快捷方便

- 除了外壳，所有部件都可以用洗碗机清洗
- 不粘内胆可防止食物残渣粘附

方便去除油腻

- 可分离式内锅易于倾倒和清洁油脂
- 多余油质收集盒：尤其适合油脂过滤和储存

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

一般规格

- 玻璃视窗
- 冷却外壁
- 自动开盖
- 可分离式铰接盖
- 可伸缩式炸篮
- 可调控热力
- 温度指示灯
- 电源线存储装置
- 手柄
- 防滑胶脚

技术规格

- 电源: 1600 瓦

- 电压: 220-240 伏
- 频率: 50/60 赫兹
- 容量: 800 G
- 油量: 1.5 升
- 电线长度: 1.2 米

设计和表面处理

- 颜色: 白色配黄色点缀
- 材料: 塑料 (PP)

重量和尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚): 235x230x325 毫米
- 重量产品: 3.8 千克

产品亮点

双层过滤网

不仅可减少多余的煎炸气味, 而且可在洗碗机中清洁。无需更换。

多余油脂收集盒



尤其适合过滤和储存油脂。过滤可以让油脂更清澈, 不仅对您的健康有益, 而且保存时间更长。收集盒还可用于储存用过的油脂。

