



飞利浦
深油式料理炉

自动关熄

计时器



HD6155

品味食物，享受乐趣

超大分量足够家庭享用

全家享受煎炸食物的美妙滋味 — 一次即可炸出全家分享的美味。可分离式内锅和可用洗碗机清洁的部件让清洁易如反掌。多余油脂收集盒尤其适合过滤和储存油脂。

轻松准备

- 超大容量，可供全家享用
- 可分离式数码计时器能够预设烹饪时间
- 可分离式多重过滤器可减少多余的油烟气味

清洁快捷方便

- 除了外壳，所有部件都可以用洗碗机清洗
- 可分离式内锅易于倾倒和清洁油脂
- 多余油质收集盒尤其适合油脂过滤和储存

使用安全

- 料理炉在煎炸 120 分钟之后自动关闭
- 开 / 关按键倍添安全
- 升降式炸篮可防止油溅出

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

产品亮点

可分离式数码计时器



轻松预设烹饪时间。可以将计时器从外壳上取下并随身携带：再也不用一直守在食物旁边了！

可分离式多重过滤器



不仅可减少多余的油烟气味，而且可在洗碗机中清洁。无需更换。

自动关闭切换



极为安全：料理炉将在上次煎炸操作持续120分钟之后自动关闭。

升降式炸篮



升降式炸篮可防止油溅出

可用洗碗机清洗的部件



除了外壳，所有部件都可以用洗碗机清洗

可分离式内锅



可分离式内锅易于倾倒和清洁油脂

多余油脂收集盒



尤其适合过滤和储存油脂。过滤可以让油脂更清澈，不仅对您的健康有益，而且保存时间更长。收集盒还可用于储存用过的油脂。

规格

一般规格

- 玻璃视窗
- 冷却外壁
- 不粘内胆
- 自动开盖
- 可分离式铰接盖
- 可调控热力
- 温度指示灯
- 电源线存储装置
- 手柄
- 开机指示灯
- 防滑胶脚

技术规格

- 电源：2000 瓦

- 电压：220-240 伏
- 频率：50/60 赫兹
- 容量：1300 克
- 油量：2.5 升
- 电线长度：1.2 米

设计和表面处理

- 颜色：白色配黄色点缀
- 材料：塑料 (PP)

重量和尺寸

- 产品尺寸（高 × 阔 × 深）：300x265x405 毫米
- 重量产品：5.1 千克



发行日期 2011-01-06

版本：4.3.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者
的财产。

www.philips.com