



Philips
深油式电炸锅

1300 克, 2000 瓦, 计时器



HD6159

品味食物，享受乐趣

超大分量足够家庭享用

共同分享煎炸食物的美妙滋味：飞利浦深油式电炸锅一次即可炸出供全家享用的份量！可分离式内胆和可用洗碗机清洁的部件让清洁易如反掌。多余油脂收集盒尤其适合过滤和储存油脂。

轻松准备

- 超大容量，可供全家享用
- 可分离式数码计时器能够预设煎炸时间
- 可分离式多重过滤器可减少多余的煎炸气味

清洁快捷方便

- 除了外壳，所有部件都可以用洗碗机清洗
- 可分离式内胆易于倾倒和清洁油脂
- 多余油质收集盒：尤其适合油脂过滤和储存

使用安全

- 开 / 关按键倍添安全
- 升降式炸篮可防止油溅出



可分离式数码计时器



可分离式多重过滤器



升降式炸篮



可用洗碗机清洗的部件



可分离式内锅

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

深油式电炸锅
1300 克, 2000 瓦, 计时器

规格

一般规格

- 玻璃视窗
- 冷却外壁
- 不粘内胆
- 自动开盖
- 可分离式铰接盖
- 可调控热力
- 温度指示灯
- 电源线存储装置
- 手柄
- 开机指示灯
- 防滑胶脚

技术规格

- 电源: 2000 瓦
- 电压: 220-240 伏
- 频率: 50/60 赫兹
- 容量: 1300 克
- 油量: 2.5 升
- 电线长度: 1 米

设计和表面处理

- 色彩: 白色混合日落金黄色
- 材料: 塑料 (PP)

重量和尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚): 300x265x405 毫米
- 重量产品: 5.1 千克

HD6159

产品集锦

可分离式数码计时器

轻松预设煎炸时间。可以将计时器从电炸锅的外壳上取下并随身携带: 再也不用一直守在食物旁边了!

可分离式多重过滤器

不仅可以减少多余的煎炸气味, 而且可在洗碗机中清洁。无需更换。

多余油脂收集盒

尤其适合过滤和储存油脂。过滤可以让油脂更清澈, 不仅对您的健康有益, 而且保存时间更长。收集盒还可用于储存用过的油脂。



发行日期 2009-02-09

版本: 3.0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的
财产。

www.philips.com