

PHILIPS

咖啡机

玻璃壶

蓝白色



HD7400/20



轻松冲泡美味咖啡

冲泡 4 到 6 杯，外形小巧

经久耐用、使用方便的飞利浦咖啡机，是喜爱小巧设计人士的理想选择。

轻松体验


- LED 电源开关
- 可用洗碗机清洗的部件
- 防滴漏功能可随时中断冲煮过程
- 可拆卸滤网架

小巧身形

- 外形小巧，可冲泡 4-6 杯
- 电缆存放

产品亮点

LED 电源开关




指示灯可提供飞利浦咖啡机通电指示。

防滴漏功能



您想倒出一杯咖啡时，防滴漏功能可随时中断冲煮过程

可拆卸滤网架



咖啡机的滤网架采用可拆卸设计，易于加入咖啡或清洁。

规格

设计规格

颜色: 白/红

尺寸 (长 x 宽 x 高): 21*17.5 *24 毫米

产品净重: 1.1 千克

普通参数

电源线存储装置

防滑胶脚

带指示灯的电源开关

可拆卸滤网架

防滴漏系统

可在洗碗机中清洗的旋转过滤网和热水壶

技术规格

冲泡时间: 6 分钟

容量: 0.625/4-6 升/杯量

功率: 750 瓦

