

PHILIPS

咖啡机

Daily Collection

玻璃壶

蒙扎红

HD7447/40



享用美味咖啡

醇香搅动器，带给您美味的上佳体验

使用这款经久耐用的飞利浦咖啡机，享用即煮咖啡的口感和醇香。得益于醇香搅动器，尽享每一杯咖啡的口感。

量身定制

- 1.2 升容量，可冲煮 2 - 15 杯

易于使用


- 防滴漏功能方便您随时冲一杯美味的咖啡
- 咖啡机切换时，LED 电源开关亮起
- 方便注水的水位标记
- 部件可用洗碗机轻松清洗

绝佳风味和香味

- 醇香搅动器让咖啡循环流动，创造醇香口感


产品亮点

防滴漏功能



凭借防滴漏功能，您可以随时中断冲煮过程，冲一杯适合您口味的咖啡。

LED 电源开关



咖啡机打开时，开关按钮上的红色指示灯亮起。

水位标记




利用水位标记，轻松准确地为水箱注水。

1.2 升容量



这款咖啡机可冲煮 2 至 10 杯（大杯）/15 杯（小杯）咖啡，最多可冲煮 1.2 升咖啡。然而，此款咖啡机外形紧凑小巧，仅占据厨房的一隅之地。

所有部件均可用洗碗机清洗



玻璃壶和过滤网架可使用洗碗机轻松清洗。

醇香搅动器



这一智能喷管位于冲煮壶内，可让流入的咖啡在冲煮壶内均匀地循环流动，使得从第一杯到最后一杯咖啡始终保持如一的醇香。

规格

附件

随附：玻璃壶

原产地

原产地：中国

可持续发展

冲煮功耗：1000 瓦

重量和尺寸

产品尺寸（宽×厚×高）：220 x 220 x 290 毫米

产品重量：1.42 千克

重量（含包装）：3.36 千克

普通参数

咖啡饮品：滴滤咖啡

适用于：研磨咖啡粉

舒适易用：水位标记、防滴漏功能

易于清洁和维护：可拆卸式过滤网架，所有部件均可用洗碗机清洗

表面工艺

水箱材料：塑料

机身材料：塑料

服务

2 年保修

设计

颜色：红色

技术规格

一壶咖啡的冲煮时间：10 分钟

水箱容量：1.2 升

电线长度：0.85 米

电压：220 - 240 伏

频率：50 - 60 赫兹

