



Philips
咖啡壶

1.3 升 1100 瓦



HD7448/70

轻松冲泡美味咖啡

冲泡 10 到 15 杯，外形小巧

经久耐用、使用方便的咖啡壶，智能小巧的设计，易于存储。

轻松体验

- 半透明水箱设计可显示水箱中的水位线
- 带指示灯的电源开关
- 可用洗碗机清洗的部件，易于清洗
- 防滴漏功能可防止咖啡滴落在加热板上
- 可分离式旋转过滤网
- 持握舒适，令倾倒更平稳

外形小巧

- 1.3 升，10 - 15 杯
- 电源线存储装置



半透明水箱



带指示灯的电源开关



可放入洗碗机清洗的过滤网和咖啡壶



防滴漏功能

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

咖啡壶
1.3 升 1100 瓦

HD7448/70

规格

一般规格

- 半透明水箱
- 带指示灯的电源开关
- 可在洗碗机中清洗的过滤网和水箱
- 防滴漏功能
- 可分离式旋转过滤网
- 电源线存储装置
- 防滑胶脚

技术规格

- 电源: 1000 瓦
- 容量: 1.3 / 10-15 升 / 杯
- 电压: 220-240 伏
- 频率: 50/60 赫兹
- 电线长度: 0.88 米
- 冲泡时间: 9 分钟

设计规格

- 色彩: 白色 / 蓝色
- 加工杯、上盖、推杆: 塑料 (聚丙烯), 玻璃壶
- 尺寸 (长 x 宽 x 高): 220*220*290 毫米
- 重量 (含包装): 1.94 千克
- 重量产品: 1.42 千克

附件

- 壶: HD7983/20 (黑色), HD7983/70 (白色)



发行日期 2009-02-09

版本: 2.1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者
的财产。

www.philips.com