

PHILIPS

咖啡机

Daily Collection

玻璃壶

蓝白色



HD7450/70



轻松制作美味的滴滤式咖啡

冲泡 4 到 6 杯，外形小巧

经久耐用的飞利浦咖啡机揉合智能小巧的设计，便于存放，杯杯都可冲煮出美味的滴溜咖啡

易于使用

- 方便注水的水位标记
- 防滴漏功能方便您随时冲一杯美味的咖啡
- 电缆存放方便，易于在厨房中放置咖啡机
- 方便注入咖啡的旋转式过滤网架
- 咖啡机切换时，LED 电源开关亮起
- 部件可用洗碗机轻松清洗

小巧身形

- 小巧身形，特别适合冲煮 2 到 7 杯咖啡


产品亮点

水位标记



利用水位标记，轻松准确地为水箱注水。

防滴漏功能



凭借防滴漏功能，您可以随时中断冲煮过程，冲一杯适合您口味的咖啡。

电缆存放



备用电缆可存放在咖啡机底部的储藏格内，确保咖啡机整洁地与厨房融为一体。

规格

附件

随附：玻璃壶

轻松制作美味可口的滴溜咖啡

水位标记

带指示灯的电源开关

防滴漏功能

可用洗碗机清洗的部件

可拆卸滤网架

普通参数

易于清洁和维护：所有部件均可用洗碗机清洗

重量和尺寸

水箱容量：0.6 升

最大容量（咖啡杯数）：4 至 6 杯

产品尺寸（宽 x 高 x 厚）：305 x 305 x 305 毫米

产品重量：1.5 千克

技术规格

电源线存储装置

支持的咖啡类型：研磨咖啡

原产地：中国制造，荷兰设计

功率：650 瓦

电压：220-240 伏

频率：50/60 赫兹

冲泡时间：< 10 分钟

电线长度：85 厘米

咖啡壶类型：亚罗曼式玻璃壶

设计

颜色：蓝白色

外壳材料：塑料 ABS

理想口感和醇香

Aromaswirl：否

原产地

原产地：中国

