

PHILIPS

咖啡机

玻璃壶

黑色



HD7466/20



轻松冲泡美味咖啡

冲泡 4 到 6 杯，外形小巧

经久耐用、使用方便的咖啡壶，是喜爱小巧设计的人的理想选择。

轻松体验

- 半透明水箱
- LED 电源开关
- 可用洗碗机清洗的部件
- 防滴漏功能可随时中断冲煮过程
- 可拆卸滤网架

小巧身形

- 外形小巧，可冲泡 4-6 杯
- 电缆存放

规格

普通参数

半透明水箱
带指示灯的电源开关
可在洗碗机中清洗的旋转过滤网和热水壶
防滴漏系统
可拆卸滤网架
电源线存储装置
防滑胶脚

技术规格

功率: 650 瓦
容量: 0.6 / 4-7 升/杯量
电压: 220-240 伏
频率: 50/60 赫兹
电线长度: 0.88 米
冲泡时间: 9 分钟

设计规格

颜色: 黑色
加工杯、上盖、推杆: 塑料 (聚丙烯)、玻璃壶
尺寸 (长 x 宽 x 高): 195*195*240 毫米
重量 (含包装): 1.62 千克
产品净重: 1.18 千克

附件

壶: HD7980/70 (白色), HD7980/20 (黑色)

