

PHILIPS

咖啡机

Daily Collection

玻璃壶

蓝白色



HD7466/70



轻松冲泡美味咖啡

冲泡 4 到 6 杯，外形小巧

经久耐用、使用方便的咖啡壶，是喜爱小巧设计的人的理想选择。

轻松体验

- 半透明水箱
- LED 电源开关
- 可用洗碗机清洗的部件
- 防滴漏功能可随时中断冲煮过程
- 可拆卸滤网架

小巧身形

- 外形小巧，可冲泡 4-6 杯
- 电缆存放

规格

技术规格

功率: 900 瓦
电线长度: 85 厘米
电压: 220-240 伏
频率: 50/60 赫兹
冲泡时间: 9 分钟

重量和尺寸

产品尺寸 (宽 x 高 x 厚): 195 x 195 x 240 毫米
水箱容量: 1.3 升
包装重量: 1.62 千克
最大容量 (咖啡杯数): 10 至 15 杯
产品重量: 1.18 千克

普通参数

半透明水箱
带指示灯的电源开关
可在洗碗机中清洗的旋转过滤网和热水壶
防滴漏系统

可拆卸滤网架
电源线存储装置
防滑胶脚

设计规格

颜色: 白色/蓝色
加工杯、上盖、推杆: 塑料 (聚丙烯)、玻璃壶

附件

壶: HD7980/70 (白色), HD7980/20 (黑色)

