

PHILIPS

咖啡机

Grind & Brew

集成式咖啡研磨机

玻璃壶

不锈钢



HD7751/00



美味咖啡源于新鲜的研磨咖啡豆

借助一体式咖啡豆研磨机，咖啡随时冲泡

本款飞利浦不锈钢咖啡机可为全家提供美味咖啡。根据您的口味调节咖啡的浓度和粗度，尽享美味香醇的咖啡。

非凡风味和香味

- 一体式咖啡豆研磨机，享受新鲜的研磨咖啡

量身定制


- 浓度选择功能便于调节咖啡的浓度
- 也适用于咖啡粉
- 操作方便的直观 LCD 液晶显示屏

易于使用

- 防滴漏功能方便您随时冲一杯美味的咖啡
- 使用方便的持久咖啡过滤网
- 2 小时后自动关闭，安全节能


产品亮点

集成式咖啡豆研磨器




要想享受美味可口的鲜磨咖啡，需在冲煮前研磨新鲜的咖啡豆。这款咖啡机配有圆锥式研磨器，可以提供理想的研磨粒度，确保口感。

研磨咖啡冲煮




您还可使用研磨咖啡（而非咖啡豆）冲煮咖啡。研磨关闭功能可以禁用研磨器，让您只需将研磨咖啡注入过滤网。

浓度选择



调节咖啡浓度（清淡、适中或浓郁）。

防滴漏功能




凭借防滴漏功能，您可以随时中断冲煮过程，冲一杯适合您口味的咖啡。

持久咖啡过滤网



本咖啡机随附了持久咖啡过滤网。因此，您不需要购买纸质咖啡过滤网。此持久咖啡过滤网可以轻松地在洗碗机中清洗。


2 小时后自动关闭



Auto-off

享受您的热咖啡，无需担心安全或浪费能源。冲煮咖啡 2 个小时后，咖啡机将自动关闭。

LCD 液晶显示屏



带背光的直观液晶显示屏，轻松选择您偏爱的设置，冲煮美味的咖啡。

规格

普通参数

咖啡饮品: 滴滤咖啡

舒适易用: 自动关熄功能, 防滴漏功能, 水位标记

适用于: 未研磨咖啡豆、研磨咖啡粉

自定义每杯饮料: 可调节的咖啡浓度

易于清洁和维护: 除垢指示灯, 所有部件均可用洗碗

机清洗, 可拆卸式过滤网架

附件

随附: 玻璃壶

重量和尺寸

产品尺寸 (宽x厚x高): 220 x 323 x 420 毫米

重量 (含包装): 6.6 千克

产品重量: 5.165 千克

设计

颜色: 金属

技术规格

电压: 220 伏

频率: 50 赫兹

电线长度: 0.85 米

一壶咖啡的冲煮时间: <10 分钟

水箱容量: 长达 10 杯

水箱容量: 1.2 升

原产地

原产地: 中国

表面处理

机身材料: 不锈钢

服务

2 年保修

可持续发展

冲煮功耗: 1000 瓦

