



SENSEO® Original
咖啡包式咖啡机

- 一次冲煮 2 杯咖啡
- 乌黑

HD7810/60

轻松享用咖啡

使用 SENSEO® Original 咖啡包式咖啡机

一键制作美味咖啡！SENSEO® Original 咖啡机与专为 SENSEO® 开发的咖啡包相结合。

快捷操作

- 一台咖啡包式咖啡机，可一次冲煮两杯咖啡
- 一键泡出美味咖啡
- 60 分钟自动关熄节能功能

始终呈现一杯美味的咖啡

- 令人垂涎的咖啡 Crema 层，见证 SENSEO® 咖啡品质

每时每刻提供咖啡口味

- 丰富多样的 SENSEO® 咖啡搭配和风味



* Based on retail sales volumes

Senseo

PHILIPS

规格

原产地

- 原产地：波兰

普通参数

- 咖啡饮品：奶油咖啡
- 适用于：SENSEO® 咖啡包
- 同时冲煮多杯：2
- 舒适易用：可分离式滴水盘，自动关熄功能
- 易于清洁和维护：所有部件均可用洗碗机清洗，除垢指示灯

设计

- 颜色：乌黑

可持续发展

- 待机功耗：0.26 瓦
- 冲煮功耗：1450 瓦
- 采用可回收材料制造：90%（产品文书和包装）

服务

- 2 年保修

技术规格

- 泵压：1 巴
- 冲煮时间 2 杯：< 60 秒
- 频率：50 赫兹
- 冲煮时间 1 杯：30 秒
- 水箱容量：0.75 升
- 最大杯高度：100 毫米
- 电线长度：0.8 米
- 电压：220 - 240 伏
- 水箱容量：高达 5 杯
- 热水器：1

重量和尺寸

- 产品尺寸（宽 x 厚 x 高）：210 x 310 x 380 毫米
- 产品重量：2 千克
- 包装尺寸（宽 x 厚 x 高）：229 x 395 x 375 毫米

表面处理

- 材料 加热器：金属与玻璃填充聚酰胺
- 滴水盘材料：塑料
- 水箱材料：塑料
- 机身材料：塑料
- 出口的材料：塑料

产品亮点

同时烹煮 1 杯或 2 杯



不到一分钟的时间，您便可以享用 1 杯或 2 杯美味的 SENSEO® 咖啡。

自动关熄功能



SENSEO® 咖啡机可在 60 分钟后自动关闭，帮助您节约电能。

