



SENSEO® Original
咖啡包式咖啡机

- 一次冲煮 2 杯咖啡
- 经典蓝

HD7810/70



轻松享用咖啡

使用 SENSEO® Original 咖啡包式咖啡机

一键制作美味咖啡！SENSEO® Original 咖啡机与专为 SENSEO® 开发的咖啡包相结合。

快捷操作

- 一键泡出美味咖啡
- 一台咖啡包式咖啡机，可一次冲煮两杯咖啡
- 30 分钟自动关熄功能，确保节能和安全

始终呈现一杯美味的咖啡

- 令人垂涎的咖啡 Crema 层，见证 SENSEO® 咖啡品质

每时每刻提供咖啡口味

- 丰富多样的 SENSEO® 咖啡搭配和风味



* Based on retail sales volumes

Senseo

PHILIPS

规格

重量和尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚): 229 x 395 x 375 毫米
- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚): 210 x 310 x 380 毫米
- 水箱容量: 0.75 升
- 最大杯高: 100 毫米
- 最大容量 (咖啡杯数): 最多 5 杯
- 产品重量: 2 千克

普通参数

- 易于清洁和维护: 所有部件均可用洗碗机清洗

性能

- 冲煮时间 1 杯: 30 秒
- 冲煮时间 2 杯: < 60 秒

易于使用

- 同时冲煮 2 杯
- 自动关熄时间: 60 分钟
- 空水箱指示灯

易于清洗

- 部件可用洗碗机清洗

设计

- 颜色: 经典蓝

可持续发展

- 能耗: 0.26 瓦 (待机模式), 1450 瓦 (冲煮时)
- 采用可回收材料制造: 90% (产品文书和包装)
- 可持续发展认证: 绿色选中符号

服务

- 2 年全球保修

技术规格

- 泵中水压: 1 巴 (滴溜咖啡和 Crema 层)
- 支持的咖啡类型: SENSEO® 咖啡包
- 原产地: 波兰制造, 荷兰设计
- 水箱容量: 6 杯 / 0.7 升
- 功率: 1450 瓦
- 电压: 220 - 240 伏
- 频率: 50 - 60 赫兹
- 电线长度: 80 厘米

产品亮点

同时烹煮 1 杯或 2 杯



不到一分钟的时间, 您便可以享用 1 杯或 2 杯美味的 SENSEO® 咖啡。

自动关熄功能



SENSEO® 咖啡机会在冲煮咖啡 30 分钟后自动关熄, 以确保能源节约和电器安全。

多种搭配和风味



SENSEO® 为您提供了丰富多样的咖啡搭配和风味。每一种都有其独特的味道, 总能满足您的个人喜好。

