

PHILIPS

Saeco

手动浓缩咖啡机

Poemia

Class



HD8325/05



每天畅享原汁原味的浓缩咖啡 具有压力式 crema 过滤层

Saeco 手动浓缩咖啡机为传统冲泡咖啡爱好者提供每日冲泡完美浓缩咖啡所需的一切。专利的压力式过滤 Crema 层，保证 Crema 层次次回味留香。

原汁原味的意大利浓缩咖啡

- 压力式 Crema 层过滤网架
- 15 bar 泵
- 暖杯座

简单易用，即冲即饮

- 适合研磨咖啡和速溶浓缩咖啡 (ESE)
- 美味奶泡源于经典奶泡器
- 符合人体工程学设计，每日使用更舒适

满足每日所需

- 耐用优质材料

产品亮点

压力式 Crema 层过滤



这种特殊的 Crema 层过滤方式可确保 Crema 回味无穷 – 无论您选择哪种咖啡搅拌方式。

研磨咖啡和 ESE



为了方便，您可以在研磨咖啡和速溶浓缩咖啡 (E.S.E.) 包中任选其一

15 bar 泵



极高的压力可确保完全提取研磨咖啡的每一缕芳香

耐用优质材料



Saeco 手动浓缩咖啡机采用优质耐用的外壳材料。

暖杯座



该功能让您可以在浓缩咖啡机上存放浓缩咖啡咖啡杯，同时预热咖啡杯以完美地释放咖啡的芳香，并确保 Crema 层持久留存

每日享受人性化设计的美妙感觉



注入咖啡粉或水、倒空滤网或置杯盘。所有仓格均可直接操作，具有无与伦比的方便性。

经典奶泡器



这款 Saeco 浓缩咖啡机配有经典奶泡器，咖啡师称之为“Pannarello”。其可以释放蒸汽，将其浸入牛奶中，可制作出华丽的奶泡。以传统方式制作美味的鲜奶特制品，释放您内心的咖啡师灵感！

规格

技术规格

加热器材质: 不锈钢
泵中水压: 15 巴 (香醇的浓缩咖啡)
支持的咖啡类型: E.S.E. 咖啡包, 研磨咖啡
原产地: 中国制造, 意大利设计
功率: 850 瓦
电线长度: 80 厘米

功能

兼容 Brita 滤网: 选件
杯座
暖杯座
滤网固定架: 压力式 Crema 层
热水 / 蒸汽喷嘴
接口: 旋转开关
适用于 E.S.E 包套装
Pannarello: 不锈钢
同步烹煮

服务

2 年全球保修

设计

颜色: 黑色和铬合金色
材料和表面: ABS 和不锈钢

重量和尺寸

水箱容量: 1.25 升
最大杯高: 75 毫米
产品重量: 4 千克
产品尺寸 (宽 x 高 x 厚): 200 x 265 x 297 毫米

