

PHILIPS

全自动浓缩咖啡机

2000 series

3 种饮品

经典奶泡器

白色

HD8651/17



品味您喜爱咖啡豆的芳醇

陶瓷研磨器，可提供持久性能

采用不会过度加热咖啡豆的陶瓷研磨器，无论您喜欢哪种咖啡，您都可以研磨新鲜的咖啡豆，享受理想风味。借助手动打泡器，还能在丰富的奶泡中提升咖啡的口感。

针对您的口味而定制的各种咖啡

- 指尖操控，轻松畅享 3 种饮品
- 美味奶泡源于经典奶泡器
- 调整醇度和 5 档研磨设置
- 双杯功能，同时畅享 2 杯咖啡
- 调整和储存的个人用户资料

新鲜咖啡体验

- 陶瓷研磨器，可提供持久性能
- 无论采用哪种咖啡豆，始终在杯中保持适当浓度
- 采用快速加热器，可使咖啡保持理想的温度

每日轻松享用咖啡

- 完全可分离式冲煮套件，可清洁
- 小巧外形和前置操作界面，适合任何厨房
- 提供自动冲洗和引导式除垢功能，可享用美味的咖啡

产品亮点

采用陶瓷研磨器



我们的研磨器采用陶瓷打造：坚硬且准确，因此，您可以尽享至少 20,000 杯新鲜的浓香咖啡。

3 种饮品




尽享您喜爱的饮品，专为特殊时刻制作。无论您是想喝浓缩咖啡、咖啡还是带奶泡的食谱，您的全自动咖啡机可轻松、快速地提供理想的杯中品质！

经典奶泡器



经典奶泡器（咖啡师也称之为 Pannarello）可以释放蒸汽，帮助您轻松制作卡布奇诺所需的柔软奶泡。以传统方式制作美味的鲜奶特制品，释放您内心的咖啡师灵感！

定制您的咖啡




调整醇度和 5 档研磨设置

双杯


有了双杯功能，便可畅享和分享您喜爱的咖啡

Gusto perfetto



Gusto Perfetto 是持续跟踪您用于制作饮品的咖啡豆的自学技术。如果检测到使用咖啡豆的种类有变化，它将自动调整冲煮仓中的剂量，以始终确保杯中的效果始终如一

快速加热器




告别温热咖啡。快速加热器可确保您的家人无需等待，第一杯即可品尝到美味热咖啡和卡布奇诺。秘诀在于其轻量级铝制加不锈钢壶身，可快速传热。

可拆卸冲煮套件




冲煮套件是每台全自动咖啡机的核心部件，应定期清洁。完全可分离式冲煮套件可使您只需通过在水龙头下冲洗即可清洁

小巧外形和前置操作界面




厨房大小不是问题：该咖啡机甚至可以适合小空间，方便，您可以从正面注水和取放废弃物容器。专为轻松享用咖啡而设计。

用户设定



可根据您的个人口味存储任何咖啡饮品的醇度。只要您想喝，只需轻触按钮即可随时享用浓缩咖啡、咖啡和所有其他饮品。

自动冲洗和引导式除垢



这款浓缩咖啡机设计为在机器开机或关闭时，自动用水清洁咖啡回路，令每一杯咖啡都呈现出非凡、清新的口味。定期除垢可延长浓缩咖啡机的使用寿命。这款机器可在需要除垢时进行提示。它将通过屏幕上的信息指示您做什么且何时做。

规格

普通参数

牛奶溶液: 经典奶泡器
用户界面: LED 按钮

技术规格

废弃物容器容量: 8 份
频率: 50 赫兹
最大杯高度: 95 毫米
电压: 230 伏
颜色和表面: 红色, 白色
电线长度: <100 厘米
滤网兼容性: Brita Intenza
废弃物容器: 正面操作

水箱: 正面操作

产品重量: 7 千克
产品尺寸: 295 x 325 x 420 毫米
咖啡豆容量: 180 克
水箱容量: 1 升

自定义

醇香浓度设置: 否
咖啡醇度: 可调节
研磨器设置: 5
预煮浓度控制: 否
用户设定: 1

多种口味

饮料: 浓缩咖啡机, 意式长浓缩咖啡, 热水
咖啡粉选项: 否
双杯
牛奶双杯: 否

其它功能

自动冲洗和引导式除垢
主打开/关闭按钮
快速加热器
可拆卸冲煮套件
Gusto perfetto

