

PHILIPS

Saeco

全自动浓缩咖啡机

Xsmall

冲煮 2 种口味的咖啡

经典奶泡器

银色

5 档可调节研磨器



HD8745/07



品味您最爱咖啡豆的芳醇

一键式由豆到杯浓缩咖啡功能

无论您希望尝试哪种咖啡，只需轻触按钮，Saeco Xsmall 即可现场研磨新鲜的咖啡豆。这款咖啡机配备了蒸汽管，为您所有的新鲜咖啡饮品增添一丝奶泡的欢愉。

原汁原味的完美意式咖啡

- 美味奶泡源于经典奶泡器
- 完全采用陶瓷研磨器，咖啡不会烧焦

根据您的口味制作饮料

- 保留您喜爱的咖啡醇度
- 可调节研磨器，调出各种咖啡

易于清洁和保养

- 自动回路清洗让咖啡机始终洁净如初
- 可分离式煮煮套件，清洁极为方便

产品亮点

自动回路清洗



Saeco 把这款浓缩咖啡机设计为在机器开机或关闭时，自动用水清洁咖啡回路，令每一杯咖啡都呈现出非凡、清新的口味。

完全采用陶瓷研磨器



这款浓缩咖啡机配有全陶瓷研磨器。Saeco 采用陶瓷研磨器，可获得均匀的研磨效果而不会使咖啡豆过热，制作出完美口味浓缩咖啡。陶瓷还可以确保持久的性能和全静音操作。

保留您的咖啡醇度



得益于可调节咖啡醇度的记忆功能，您始终可以根据个人喜好，冲煮一杯属于自己的完美浓缩咖啡。只需按一下按钮，便可享用高品质咖啡饮品。

经典奶泡器



这款 Saeco 浓缩咖啡机配有经典奶泡器，咖啡师称之为“Pannarello”。其可以释放蒸汽，将其浸入牛奶中，可制作出华丽的奶泡。以传统方式制作美味的鲜奶特制品，释放您内心的咖啡师灵感！

5 档可调节研磨器



不同的咖啡粉要求不同大小的颗粒才能展现全部风味。这款浓缩咖啡机的研磨颗粒为 5 档调节，从制作醇厚浓缩咖啡的最细研磨档到品味较淡咖啡的最粗研磨档。

可分离式煮煮套件



Saeco 发明的冲煮套件是确保浓缩咖啡机自动冲煮的核心部件。可从正面或侧面轻松操作冲煮套件，具体取决于型号。可将其轻松拆卸，放在水龙头下轻松冲洗，确保最佳清洁效果。

规格

技术规格

加热器材质: 不锈钢
泵中水压: 15 巴 (香醇的浓缩咖啡)
支持的咖啡类型: 未研磨咖啡豆
原产地: 意大利设计, 欧洲制造
可分离式煮煮套件
功率: 1400 瓦
电压: 220 伏
频率: 50 赫兹
电线长度: 80 厘米

香醇的浓缩咖啡

浓缩咖啡技术: 香气提取系统: 预煮煮

服务

2 年全球保修

易于使用

清洁和维护: 自动咖啡回路冲洗
用法: 可分离式煮煮套件, 可分离式水箱

重量和尺寸

最大杯高: 95 毫米
产品重量: 6.9 千克
产品尺寸 (宽 x 高 x 厚): 295 x 325 x 420 毫米
咖啡豆容量: 180 克
废弃物容器容量: 8 份
水箱容量: 1 升

