



Philips Saeco Intelia
Kaffeevollautomat

Bereitet 7 Kaffeespezialitäten zu
Klassischer Milchaufschäumer
Schwarz
5-stufiges, verstellbares Mahlwerk



HD8751/11

Espresso und Cappuccino auf Knopfdruck

Mit Keramikmahlwerk für einen optimierten Geschmack

Nur der Saeco Intelia Kaffeevollautomat bietet Ihnen die perfekte Espressoerfahrung. Einfach zu bedienen, einfach anzupassen, einfach zu reinigen. Bereiten Sie Cappuccino, Latte Macchiato, Espresso oder heißes Wasser zu: Alles ist möglich.

Fortschrittliche Technologie, entwickelt für perfekten Kaffee

- Stimmen Sie die Aromafacetten des Kaffees mit 5 Mahlgradeinstellungen ab
- Erhalten Sie maximales Aroma mit dem Mahlwerk aus 100 % Keramik
- Samtiger Milchschaum mit dem klassischen Milchaufschäumer


Komfortable Handhabung gehört einfach dazu

- Die vollständig herausnehmbare Brühgruppe kann in kürzester Zeit gereinigt werden



asimpleswitch.com

 **Saeco**



Besonderheiten

5-stufiges verstellbares Mahlwerk



Wenn es um die Feinheit des Mahlgrads geht, wird Sie diese Maschine niemals enttäuschen.

Verschiedene Kaffeemischungen erfordern unterschiedliche Stufen der Granularität, um ihren vollen Geschmack zu entfalten. Die Mahlgranularität dieser Maschine verfügt über fünf verschiedene Einstellungen – von der feinsten für einen vollmundigen Espresso bis zur gröbsten für einen leichteren Kaffee.

Mahlwerk aus 100 % Keramik



Das robuste Mahlwerk aus 100 % Keramik garantiert über Jahre hinweg Momente puren Kaffeegenusses. Das Keramikmaterial erzeugt den idealen Mahlgrad, wodurch das Wasser dauerhaft durchfließen kann, und Sie so den reinen Geschmack der Bohnen erhalten. Und im Gegensatz zu anderen "normalen

Mahlwerken", verhindert das Keramikmaterial, dass der Kaffee überhitzt wird und verbrannt schmeckt.

Herausnehmbare Brühgruppe



Effizienz und Benutzerfreundlichkeit waren wichtige Inspirationen, als Saeco vor 30 Jahren die erste Brühgruppe erfand. Bis heute ist sie ein inspirierendes, fortschrittliches Stück Technologie. Wie immer ist sie ganz einfach zu reinigen - nehmen Sie sie einfach heraus, waschen Sie sie unter fließendem Wasser ein paar Sekunden lang ab, und setzen Sie sie wieder genauso einfach ein.

Klassischer Milchaufschäumer



Der klassische Milchaufschäumer eignet sich für diejenigen, die Kaffee gerne wie die Profis zubereiten. Innerhalb von Sekunden erhalten Sie eine köstlich seidige Crema - die Krönung Ihres Kaffees.

Daten

Ursprungsland

- Hergestellt in: Europa

Service

- 1 Jahr Garantie

Nachhaltigkeit

- Stromverbrauch Brühvorgang: 1900 W

Ausführung

- Material des Durchlauferhitzers: Edelstahl (Inox)
- Material Wassertank: Kunststoff
- Material Pannarello: Kunststoff
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Material Abtropfschale: Edelstahl
- Material Auslauf: Kunststoff

Allgemeine Spezifikationen

- Vielfalt mit einem Tastendruck: 3
- Kaffeestärke-Einstellungen: 3
- Mahlgradeinstellungen: 5
- Displaytyp: LCD
- Pro Getränk anpassen: Einstellbare Kaffeestärke, Einstellbare Temperatur, Einstellbare Kaffeemenge pro Tasse
- Kaffeespezialitäten: Espresso, Cappuccino, heißes Wasser, Café Crème, Milchschaum, Espresso Macchiato, Latte Macchiato
- Kompatible Kaffeezubereitung: Ganze Kaffeebohnen, Kaffeepulver
- Tassen gleichzeitig: 2
- Art des Durchlauferhitzers: Schnell aufheizender Durchlauferhitzer
- Einfache Reinigung und Wartung: Automatischer Spülvorgang, Automatischer Entkalkungsvorgang, Herausnehmbare Brühgruppe, Optional: Brita Wasserfilter
- Spezielle Funktionen: Keramikmahlwerk, Dampfoption, Option für heißes Wasser, Vorbrühen, Manueller Milchaufschäumer Pannarello
- Benutzerfreundlichkeit und Komfort: Anzeige, Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf, Herausnehmbare Abtropfschale, Automatische Abschaltung, Automatischer Standby-Modus

Technische Daten

- Pumpendruck: 15 bar
- Brühzeit einer Tasse: 45 (Espresso) bis 100 (Kaffee) Sek.
- Spannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Kapazität Wassertank: 1,5 L
- Max. Höhe der Tasse: 130 mm
- Fassungsvermögen des Kaffeebohnenbehälters: 300 g
- Kabellänge: 0,8 m
- Durchlauferhitzer: 1
- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 10 Portionen

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (B x T x H): 256 x 440 x 340 mm
- Produktgewicht: 8,9 kg

Design

- Farbe: Schwarz



Ausstellungsdatum
2016-07-26

Version: 13.1.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com