

# PHILIPS

## Saeco

全自动浓缩咖啡机

Inteliala

经典奶泡器

黑色



HD8751/15



## 一键式浓缩咖啡和咖啡

完全采用陶瓷研磨器

唯有 Saeco Inteliala 全自动浓缩咖啡机能为您提供完美的浓缩咖啡体验。易于使用、定制和清洁。只需轻触按钮，即可准备香醇可口的浓缩咖啡或奶泡。

### 原汁原味的完美意式咖啡

- 美味奶泡源于经典奶泡器
- 得益于快速加热器，咖啡无需等待
- 完全采用陶瓷研磨器，咖啡不会烧焦

### 根据您的口味制作饮料

- 保留您最爱的咖啡醇度和浓度
- 可调节研磨器，调出各种咖啡
- 可调节出水口，避免热量损失并完美流出每一杯咖啡

### 易于清洁和保养

- 自动清洁与除垢让机器始终洁净如初
- 可分离式煮煮套件，清洁极为方便
- 可用洗碗机清洗的部件，清洁极为方便



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# 产品亮点

## 完全采用陶瓷研磨器



这款浓缩咖啡机配有全陶瓷研磨器。Saeco 采用陶瓷研磨器，可获得均匀的研磨效果而不会使咖啡豆过热，制作出完美口味浓缩咖啡。陶瓷还可以确保持久的性能和全静音操作。

## 快速加热器



Saeco 的快速加热器技术可确保您的咖啡机随时就绪。现在，无需再为冲煮浓缩咖啡而等待，轻松享受杯杯美味咖啡。

## 经典奶泡器



这款 Saeco 浓缩咖啡机配有经典奶泡器，咖啡师称之为“Pannarello”。其可以释放蒸汽，将其浸入牛奶中，可制作出华丽的奶泡。以传统方式制作美味的鲜奶特制品，释放您内心的咖啡师灵感！

## 保留咖啡的醇度和浓度



得益于可调节咖啡醇度和浓度的记忆功能，您始终可以根据个人喜好，冲煮一杯属于自己的完美浓缩咖啡。只需按一下按钮，便可用您喜爱的咖啡杯享用高品质咖啡饮品。

## 可调节出水口



浓缩咖啡机的可调节出水口可完美流出每一杯咖啡，防止咖啡溅出或倒入杯中时变凉。这样，浓缩咖啡可始终保持在舒适的温度，同时保持咖啡机的洁净。

## 所有部件均可用洗碗机清洗



为了方便，您可以用洗碗机清洗 Saeco 的水盘和奶泡器或奶瓶。这样可以节省时间，确保卫生的清洁效果。

## 5 档可调节研磨器



不同的咖啡粉要求不同大小的颗粒才能展现全部风味。这款浓缩咖啡机的研磨颗粒为 5 档调节，从制作醇厚浓缩咖啡的最细研磨档到品味较淡咖啡的最粗研磨档。

## 可分离式煮煮套件



Saeco 发明的冲煮套件是确保浓缩咖啡机自动冲煮的核心部件。可从正面或侧面轻松操作冲煮套件，具体取决于型号。可将其轻松拆卸，放在水龙头下轻松冲洗，确保最佳清洁效果。



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## 飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 – 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

# 规格

## 可持续发展

自动待机选项

## 香醇的浓缩咖啡

浓缩咖啡技术: Saeco 自适应系统, 香气提取系统; 预煮煮

## 表面处理

经典奶泡器材料: 塑料

## 服务

2 年全球保修

## 易于使用

清洁和维护: 自动咖啡回路冲洗, 除垢周期

用法: 可调节咖啡喷嘴, 置杯面, 快速产生蒸汽, 可分离式煮煮套件, 普通/淡浓缩咖啡选项

## 重量和尺寸

水箱容量: 1.5 升

最大杯高: 130 毫米

产品重量: 8.9 千克

产品尺寸 (宽 x 高 x 厚): 256 x 340 x 440 毫米

咖啡豆容量: 300 克

废弃物容器容量: 10 份

## 功能

热水 / 蒸汽喷嘴

Pannarello: 塑料

同步煮煮

兼容 Brita 滤网: 选件

## 设计

颜色: 黑色

材料和表面: 塑料

## 技术规格

热水器数量: 1 个加热器

泵中水压: 15 巴 (香醇的浓缩咖啡)

支持的咖啡类型: 研磨咖啡, 未研磨咖啡豆

原产地: 意大利设计, 欧洲制造

可分离式煮煮套件

功率: 1900 瓦

电线长度: 80 厘米

加热器材质: 不锈钢

