

PHILIPS

Saeco

全自动浓缩咖啡机

Intelial

自动奶泡器

银色



HD8752/05

一键式浓缩咖啡和奶泡

Saeco 的极致卡布奇诺功能

唯有 Saeco Intelial 全自动浓缩咖啡机能为您提供完美的浓缩咖啡体验。易于使用、定制和清洁。只需轻触按钮，即可准备香醇可口的浓缩咖啡或奶泡。

原汁原味的完美意式咖啡

- 美味奶泡源于自动奶泡器
- 快速加热器，即可冲煮咖啡
- 完全采用陶瓷研磨器，咖啡不会烧焦

根据您的口味制作饮料

- 保留您喜爱的咖啡设置
- 可调节研磨器，调出各种咖啡
- 可调节出水口，避免热量损失并完美流出每一杯咖啡

易于清洁和保养

- 自动清洁与除垢让机器始终洁净如初
- 可分离式煮煮套件，清洁极为方便
- 可用洗碗机清洗的部件，清洁极为方便

产品亮点

完全采用陶瓷研磨器



这款浓缩咖啡机配有全陶瓷研磨器。Saeco 采用陶瓷研磨器，可获得均匀的研磨效果而不会使咖啡豆过热，制作出完美口味浓缩咖啡。陶瓷还可以确保持久的性能和全静音操作。

快速加热器



Saeco 的快速加热器技术可确保您的咖啡机随时就绪。现在，无需再为冲煮浓缩咖啡而等待，轻松坐享杯杯美味咖啡。

保留您的咖啡设置



得益于我们创新的可调节咖啡醇度、浓度和温度的记忆功能，您始终可以根据个人喜好，冲煮一杯属于自己的完美浓缩咖啡。只需按一下按钮，便可用您喜爱的咖啡杯享用高品质咖啡饮品。

可调节出水口



浓缩咖啡机的可调节出水口可完美流出每一杯咖啡，防止咖啡溅出或倒入杯中时变凉。这样，浓缩咖啡可始终保持在舒适的温度，同时保持咖啡机的洁净。

所有部件均可用洗碗机清洗



为了方便，您可以用洗碗机清洗 Saeco 的水盘和奶泡器或奶瓶。这样可以节省时间，确保卫生的清洁效果。

5 档可调节研磨器



不同的咖啡粉要求不同大小的颗粒才能展现全部风味。这款浓缩咖啡机的研磨颗粒为 5 档调节，从制作醇厚浓缩咖啡的最细研磨档到品味较淡咖啡的最粗研磨档。

可分离式煮煮套件



Saeco 发明的冲煮套件是确保浓缩咖啡机自动冲煮的核心部件。可从正面或侧面轻松操作冲煮套件，具体取决于型号。可将其轻松拆卸，放在水龙头下轻松冲洗，确保最佳清洁效果。

自动清洁与除垢



Saeco 把这款浓缩咖啡机设计为在机器开机或关闭时，自动用水清洁咖啡回路，令每一杯咖啡都呈现出非凡、清新的口味。定期除垢可延长浓缩咖啡机的使用寿命。本产品不仅在需要除垢时进行提示，还会在机器上开始自动除垢过程，并在需要您参与时通过清晰的屏上信息对您进行指导。除垢，从未如此简单！

自动奶泡器



得益于自动奶泡器，用这款 Saeco 浓缩咖啡机可轻松制作美味的卡布奇诺，咖啡师也将该奶泡器称之为“卡布奇诺精灵”。奶泡器将直接从牛奶盒或壶中吸奶并自动打奶泡，直接倒入杯中。只需按一个键，即刻获得美味滑腻的奶泡。

规格

完美的浓缩咖啡

浓缩咖啡技术: Saeco 自适应系统, 香气提取系统, 预烹煮

易于使用

清洁和维护: 自动咖啡回路冲洗, 除垢周期

用法: 可调节咖啡喷嘴, 置杯面, 快速产生蒸汽, 可分离式烹煮套件, 普通/淡浓缩咖啡选项

节能

节能: 自动待机

技术数据

功率: 1900 瓦

泵压: 15 巴

重量和尺寸

最大杯高: 130 毫米

产品尺寸 (宽 x 高 x 厚): 256x340x440 毫米

重量: 8 千克

咖啡豆容量: 300 克

咖啡渣饼箱容量: 10 份

功能

卡布奇诺精灵

同步烹煮

兼容 Brita 滤网: 选件

设计

颜色: 不锈钢/黑色

材料和表面: 不锈钢/塑料

技术规格

加热器材质: 不锈钢

水箱

水箱容量: 1.5 升

